



De Philips Core Pro LEDcapsule MV biedt enorme energiebesparing en hoge lichtopbrengst.

CorePro LEDcapsule MV - G9

De Philips CorePro LEDcapsule MV biedt hoogwaardig licht en is daarmee een echte vervanger van gespecialiseerde halogeenlampen (zoals G9 en R7S). De Philips CorePro LEDcapsule MV is met name geschikt voor werkverlichting in hotels en restaurants en ideaal voor decoratieve en sfeerverlichtingstoepassingen. De Philips CorePro LED-producten bieden enorme energiebesparingen en beperken onderhoudskosten, zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

Voordelen

- Tot 90% energiebesparing vergeleken met halogeenlampen
- Lagere onderhoudskosten
- Compatibel met een brede reeks transformators.

Kenmerken

- Eenvoudige retrofit
- Levensduur van 15.000 uur
- UV- en IR-stralingsvrij licht
- Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen – voldoet aan RoHS-richtlijn

Toepassing

- Hotels, musea, winkels
- Toiletten, receptieruimten, tentoonstellingen, vitrinekasten.

CorePro LEDcapsule MV - G9

Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

Maatschets



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

Product
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

CorePro LEDcapsule MV - G9

Algemene informatie

Lampvoet	G9
Schakelcyclus	50.000
Nominale levensduur	15.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Opstarttijd (nom.)	0,5 s

Gegevens lichttechniek

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		Bundelhoek (nom.)	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom	
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	320 graden	2700 K	827	300 lm	
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	320 graden	2700 K	827	220 lm	
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	320 graden	3000 K	830	220 lm	
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	280 graden	2700 K	827	570 lm	
8718699658182	CorePro LEDcapsule	280 graden	3000 K	830	570 lm	

Order Code	Full Product Name	Gecorreleerde				Lichtstroom
		Bundelhoek (nom.)	kleurtemperatuur (nom.)	Kleurcode	Lichtstroom	
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	320 graden	2700 K	827	470 lm	
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	320 graden	3000 K	830	470 lm	
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	320 graden	2700 K	827	480 lm	

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig		
		Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-	2,7 W	25 W
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-	1,9 W	25 W
8720169301832	CorePro LEDcapsule	-	1,9 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Overeenkomstig		
		Ingangsfrequentie	Energieverbruik	vermogen
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	50 to 60 Hz	4,8 W	60 W

CorePro LEDcapsule MV - G9

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-	3,7 W	40 W
8720169301870	CorePro LEDcapsule	-	3,7 W	40 W

Order Code	Full Product Name	Ingangsfrequentie	Energieverbruik	Overeenkomstig vermogen
	3.7-40W ND G9 830			
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-	4 W	40 W

Operationele temperatuur

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	99 °C

Order Code	Full Product Name	T-behuizing maximaal (nom.)
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	99 °C
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C

Dimbaarheid en regelsystemen

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Alleen met specifieke dimmers
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Nee
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Nee
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Nee

Order Code	Full Product Name	Dimbaar
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Nee
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Nee
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Nee
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Alleen met specifieke dimmers

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Mat	G9
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Mat	G9
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Mat	G9
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	Helder	Capsule
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	Helder	Capsule




Order Code	Full Product Name	Lampafwerking	Lampvorm
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Mat	G9
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Mat	G9
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Mat	G9

Keurmerken en classificaties

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8720169301757	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	-20 tot +45 °C	3 kWh
8720169301818	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	-20 tot +45 °C	2 kWh
8720169301832	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	-20 tot +45 °C	2 kWh
8718699657802	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827	-20 tot +35 °C	5 kWh

Order Code	Full Product Name	Bereik omgevingstemperatuur	Energieverbruik kWh/1.000 uur
8718699658182	CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 830	-20 tot +35 °C	5 kWh
8720169301856	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169301870	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	-20 tot +45 °C	4 kWh
8720169301771	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	-20 tot +45 °C	4 kWh

CorePro LEDcapsule MV - G9



CorePro LEDcapsule MV - G9

