



# Çok yüksek ışık çıkışı sağlayan şebeke gerilimli kapsül

## CorePro LED kapsül MV

G9 duylu armatürlerde kullanılan bu tek uçlu şebeke gerilimli LED kapsül, yönlendirmeli ışık sağlayarak halojen kapsüllü lambalara gerçek bir alternatif oluşturur. Özellikle mağazalarda, otellerde ve restoranlardaki işe özel aydınlatmalar için uygundur ve masa lambaları ve dolap aydınlatmaları için idealdir. G9 duya sahip mevcut armatürlerle uyumlu olan ve halojen kapsüllerin yükseltilebilir alternatifi olarak tasarlanan CorePro LEDcapsule, aydınlatma kalitesinden ödün vermeden büyük oranda enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini en düşük düzeye indirir.

### Faydaları

- Sıcak beyaz ışık
- Halojen lambalarla karşılaştırıldığında %90'a varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım giderleri
- Trafolarla kapsamlı bir uyumluluk

### Özellikler

- Kolay değişim
- 15.000 saatlik kullanım ömrü
- UV ve IR yaymaz
- Cıva ve tehlikeli madde içermez

### Uygulama

- Oteller, müzeler, mağazalar
- Tuvaletler, resepsiyon alanları, sergiler, stant kabinleri

# CorePro LED kapsül MV

## Versions



LED 25W G9 WW 230V Dim SRT6




LED 25W G9 WW ND 3PF 6 DISC



LED 40W G9 WW 230V Dim SRT6

## Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	14 mm	43 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	16 mm	52 mm
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	18 mm	59 mm

### Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	G9
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

### Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	320 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

### Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

### Mekanik ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Buzlu
Lamba Biçimi	G9

### Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

### Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2700 K	827	300 lm
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2700 K	827	220 lm
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	3000 K	830	220 lm
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	2700 K	827	470 lm
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3000 K	830	470 lm
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	2700 K	827	480 lm

## Çalıştırma ve Elektrik

## CorePro LED kapsül MV

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	2,7 W	25 W
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	1,9 W	25 W
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	1,9 W	25 W

Order Code	Full Product Name	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	3,7 W	40 W
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	3,7 W	40 W
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 W	40 W

### Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	88 °C
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	92 °C
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	92 °C

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	105 °C
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	105 °C
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	93 °C






### Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	Yalnızca belirli karartıcılarla
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	Hayır
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	Hayır
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	Hayır
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	Yalnızca belirli karartıcılarla

### Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
30175700	CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D	3 kWh
30181800	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827	2 kWh
30183200	CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 830	2 kWh
30185600	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 827	4 kWh
30187000	CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 830	4 kWh
30177100	CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D	4 kWh



## CorePro LED kapsül MV

