



Philips CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot 230V

Las lámparas CorePro LEDspots resultan perfectas para la iluminación puntual y ofrecen una luz cálida de tipo halógeno. Son compatibles con la mayoría de las luminarias existentes con casquillo GU10 y están diseñadas para la sustitución de puntos de luz halógenos. Las lámparas LED suponen un importante ahorro de energía y minimizan los costes de mantenimiento.

Beneficios

- Luz blanca suave
- Hasta un 80% de ahorro energético en comparación con las lámparas halógenas
- Bajo coste de mantenimiento
- Gran ahorro energético

Características

- Sustitución sencilla
- Vida útil de 15.000 horas
- Luz libre de radiación UV e IR
- Sin mercurio ni otros materiales peligrosos
- Baja emisión de calor

Aplicaciones

- Hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, museos, tiendas
- Vestíbulos, pasillos, escaleras, aseos, zonas de recepción, exposiciones, expositores

CorePro LEDspot 230V

Versions





LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots switch EU PAR16 GU11

Plano de dimensiones





Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot 230V

Plano de dimensiones



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Información general

Base del casquillo	GU10
Ciclo de encendido/apagado	50.000

Datos técnicos de la luz

Índice de reproducción cromática (IRC)	80
LLMF al fin de vida útil nominal (nom.)	70 %

Operativos y eléctricos

Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz
Hora de inicio (nom.)	0,5 s

Mecánicos y de carcasa

Forma de la bombilla	PAR16
----------------------	-------

Aprobación y aplicación

Rango de temperatura ambiente	-20 °C a +45 °C
-------------------------------	-----------------

Información general

Order Code	Full Product Name	Vida útil nominal
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	15.000 hora(s)
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15.000 hora(s)
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	15.000 hora(s)
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15.000 hora(s)
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15.000 hora(s)
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	15.000 hora(s)
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15.000 hora(s)
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15.000 hora(s)
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15.000 hora(s)
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15.000 hora(s)
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15.000 hora(s)
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15.000 hora(s)
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15.000 hora(s)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15.000 hora(s)
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15.000 hora(s)
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15.000 hora(s)
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15.000 hora(s)
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15.000 hora(s)
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15.000 hora(s)
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 hora(s)
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15.000 hora(s)
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 hora(s)
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	15.000 hora(s)
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 hora(s)
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25.000 hora(s)

CorePro LEDspot 230V

Datos técnicos de la luz (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	240 lm
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	36 °	2700 K	827	355 lm
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
35885000	CorePro LEDspot	36 °	4000 K	840	350 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
	4-50W GU10 840 36D DIM				
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W	36 °	6500 K	865	390 lm

CorePro LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
	GU10 865 36D				
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	36 °	2700 K	2700/3000/4000	360 lm
81333101	Corepro LEDspot	60 °	3000 K	830	670 lm

Order Code	Full Product Name	Ángulo de haz (nom.)	Temperatura de color correlacionada (nom.)	Código de color	Flujo luminoso
	670lm GU10 830 60D				
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm

Datos técnicos de la luz (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminosa (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	500 cd
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd

Order Code	Full Product Name	Intensidad luminosa (nom.)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	550 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

Operativos y eléctricos

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energía	Equivalente de potencia
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	3 W	35 W
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energía	Equivalente de potencia
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 to 60 Hz	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W

CorePro LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energía	Equivalente de potencia
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Line Frequency	Consumo de energía	Equivalente de potencia
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 to 60 Hz	6,7 W	100 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	55 °C
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	Temperatura máxima (nom.)
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Controles y regulación

Order Code	Full Product Name	Regulable
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Solo con reguladores específicos
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Solo con reguladores específicos
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Solo con reguladores específicos
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Solo con reguladores específicos
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	No
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	No
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	No
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	No
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	No

Order Code	Full Product Name	Regulable
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	No
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	No
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Solo con reguladores específicos
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Solo con reguladores específicos
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	No
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	No
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	No
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	No
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	No
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	No
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	No

CorePro LEDspot 230V

Order Code	Full Product Name	Regulable
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	No
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	No
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Solo con reguladores específicos

Order Code	Full Product Name	Regulable
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	No
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	No


Mecánicos y de carcasa

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Transparente
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Transparente
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Transparente
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Transparente
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Transparente
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Transparente
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Transparente
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Transparente
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Transparente

Order Code	Full Product Name	Acabado de la bombilla
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Transparente
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Transparente
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Transparente
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Transparente
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Transparente
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Transparente
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Transparente
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Transparente
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Transparente
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-


Aprobación y aplicación

Order Code	Full Product Name	Consumo energético kWh/1000 h
73022500	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
72133900	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	3 kWh
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	5 kWh
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	7 kWh




90°


60°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd/1000lm) 0°
— 0-180° — 90-270°



(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°













(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°




(cd) 0°
— 0-180° — 90-270°


CorePro LEDspot 230V




CorePro LEDspot 230V




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D 5CT




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 830 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot 230V


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W
GU10 3CCT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10
840 60D



Accent Diagram - CorePro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D



Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM

CorePro LEDspot 230V


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 30CT 36DDIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - CorePro LEDspot 670lm GU10 830 60D

CorePro LEDspot 230V

