



La soluzione LEDspot conveniente

CorePro LEDspot MV

CorePro LEDspot è una soluzione ideale per l'illuminazione spot, che eroga una calda luce simile a quella delle lampade alogene. Compatibile con la maggior parte degli apparecchi esistenti con attacchi GU10 e progettata come alternativa per l'aggiornamento diretto (retrofit) delle lampade spot alogene o a incandescenza. La gamma CorePro LEDspot consente notevoli risparmi energetici e riduce al minimo i costi di manutenzione.

Vantaggi

- Luce bianca calda
- Fino all'80% di risparmio energetico rispetto alle lampade alogene
- Minori costi di manutenzione

Caratteristiche

- Facilità di aggiornamento diretto (retrofit)
- Durata di 15.000 ore
- Compatibile con una vasta gamma di dimmer
- Luce priva di raggi UV e IR
- Soluzione priva di mercurio e materiali pericolosi – Conforme alla direttiva RoHS

Applicazione

- Hotel, ristoranti, bar, caffè, musei, negozi
- Hall, corridoi, scale, servizi igienici, reception, esposizioni, espositori

CorePro LEDspot MV

Versions



PAR16 GU10





LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots MV PAR16 GU10

Disegno tecnico




Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 mm	53 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm

CorePro LEDspot MV

Disegno tecnico



Product	D	C
Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	50 mm	54 mm

Informazioni generali	
Attacco	GU10
Ciclo di commutazione on/off	50.000
Dati tecnici di illuminazione	
Indice di resa cromatica (CRI)	80
LLMF a fine durata vita nominale (Nom)	70 %
Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	Da 50 a 60 Hz
Frequenza di linea	50 to 60 Hz
Tempo di avvio (Nom)	0,5 s
Meccanica e corpo	
Forma lampadina	PAR16

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Durata nominale
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	15.000 ore
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	15.000 ore
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	15.000 ore
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	15.000 ore
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	15.000 ore
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	15.000 ore
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	15.000 ore
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	15.000 ore
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	15.000 ore
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	15.000 ore
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	15.000 ore
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	15.000 ore
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	15.000 ore
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	15.000 ore
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	15.000 ore
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	15.000 ore
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	15.000 ore
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	15.000 ore
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 ore
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	15.000 ore
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	25.000 ore
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	25.000 ore

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	230 lm
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	36 °	2700 K	827	345 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	355 lm
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	215 lm

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	36 °	2700 K	827	255 lm
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	120 °	3000 K	830	550 lm
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	120 °	4000 K	840	550 lm
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	120 °	6500 K	865	550 lm
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	36 °	4000 K	840	350 lm
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	36 °	3000 K	830	345 lm
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	36 °	3000 K	830	460 lm
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	36 °	4000 K	840	485 lm
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	225 lm

Order Code	Full Product Name	Angolo del fascio (Nom)	Temperatura di colore correlata (Nom)	Codice colore	Flusso luminoso
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	230 lm
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	265 lm
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	275 lm
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	36 °	3000 K	830	370 lm
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	36 °	4000 K	840	390 lm
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	390 lm
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	36 °	6500 K	865	430 lm
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	60 °	3000 K	830	670 lm
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	60 °	4000 K	840	730 lm

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

Order Code	Full Product Name	Intensità luminosa (Nom)
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	500 cd
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	700 cd
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	700 cd
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	470 cd
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	545 cd
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	800 cd

Order Code	Full Product Name	Intensità luminosa (Nom)
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	800 cd
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	490 cd
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	500 cd
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	565 cd
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	770 cd
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	750 cd
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	750 cd

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	2,7 W	25 W
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	4,9 W	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	4,9 W	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	4,9 W	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	4,9 W	65 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4,9 W	65 W

Order Code	Full Product Name	Consumo energetico	Potenza equivalente
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	2,7 W	25 W
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	2,7 W	25 W
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	4,6 W	50 W
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	6,7 W	90 W
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	6,7 W	100 W

Temperatura

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	50 °C
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	85 °C
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	85 °C
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	85 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C

Order Code	Full Product Name	Temp. massima involucro (Nom)
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	50 °C
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	50 °C
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	80 °C
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	75 °C
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	75 °C

Controlli e dimmerazione

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Solo con dimmer specifici
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Solo con dimmer specifici
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	No
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	No
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	No
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	No
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	No
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	No
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Solo con dimmer specifici
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Solo con dimmer specifici

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	No
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	No
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	No
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	No
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	No
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	No
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	No
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	No
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	No
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	No

CorePro LEDspot MV

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	No

Order Code	Full Product Name	Dimmerabile
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	No

Meccanica e corpo

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Trasparente
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Trasparente
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Trasparente
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Trasparente
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Trasparente
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	-
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	-
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Trasparente
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Trasparente
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Trasparente

Order Code	Full Product Name	Finitura lampadina
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Trasparente
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Trasparente
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Trasparente
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Trasparente
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Trasparente
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Trasparente
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Trasparente
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Trasparente
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	-
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	-






Approvazione e applicazione

Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
72135300	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Da -20 a +45 °C	3 kWh
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Da -20 a +45 °C	4 kWh
75251700	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
75209800	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 827 36D	Da -20 a +45 °C	3 kWh
75253100	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Da -20 a +45 °C	4 kWh
30875600	Corepro LEDspot 550lm GU10 830 120D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
30865700	Corepro LEDspot 550lm GU10 840 120D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
30867100	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Da -20 a +45 °C	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Da -20 a +45 °C	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Da -20 a +45 °C	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Da -20 a +45 °C	5 kWh
72829100	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 830 36D	Da -20 a +45 °C	3 kWh
72831400	Corepro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D	Da -20 a +45 °C	3 kWh










Order Code	Full Product Name	Intervallo temperatura ambiente	Consumo energetico kWh/1000 h
72833800	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Da -20 a +45 °C	4 kWh
72835200	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Da -20 a +45 °C	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Da -20 a +45 °C	5 kWh
76161800	Essential LED 4.6-50W GU10 865 36D	Da -20 °C a 45 °C	-
81333101	Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D	Da -20 a +45 °C	7 kWh
81335501	Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D	Da -20 a +45 °C	7 kWh

90°


60°




CorePro LEDspot MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W
GU10 840 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D



Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 840 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM

CorePro LEDspot MV


Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM



Accent Diagram - Corepro LEDspot 730lm GU10
840 60D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 2.7-25W GU10
827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 2.7-25W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 730lm GU10 840 60D




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

CorePro LEDspot MV

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W
GU10 830 36D ND



Beam diagram - Corepro LEDspot 670lm GU10
830 60D

