



# Ekonomik LEDspot çözümü

## CorePro LED spot MV

CorePro LEDspot'lar spot aydınlatma için mükemmeldir ve halojen benzeri bir ışık sağlar. Bu ürünler GU10 ya da E14 duylu mevcut armatürle uyumludur ve halojen ya da enkandesan spotların değişimi için tasarlanmıştır. LED lambalar büyük enerji tasarrufu sağlar ve bakım maliyetlerini minimuma indirir.

### Faydaları

- Sarı ışık
- Halojen lambalarla karşılaştırıldığında %80'e varan enerji tasarrufu
- Daha düşük bakım giderleri
- Trafolarla uyumlu

### Özellikler

- Kolay dönüşüm
- 15.000 saatlik kullanım ömrü
- Dimmer anahtarların büyük bölümüyle uyumlu
- UV ve IR yaymaz
- Cıva ve tehlikeli maddeler içermez

### Uygulama

- Oteller, restoranlar, barlar, kafeler, müzeler, mağazalar
- Lobiler, koridorlar, merdivenler, duşlar, resepsiyon alanları, sergiler, teşhir kabinleri

# CorePro LED spot MV

## Versions





LEDspot 50W GU10 830 35D



LEDspots switch EU PAR16 GU11

## Boyutlu çizim




Product	D	C
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 mm	54 mm
CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	50 mm	54 mm

Product	D	C
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 mm	54 mm

# CorePro LED spot MV

## Boyutlu çizim



Product	D	C
CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	50 mm	61,5 mm

### Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GU10
Anahtar Döngüsü	50.000
Nominal kullanım ömrü	15.000 h

### Işık Teknik Ayrıntıları

Işın Açısı (Nom)	36 °
Renk oluşturma dizini (CRI)	80
Nominal Kullanım Ömrü Sonundaki LLMF (Nom)	70 %

### Çalıştırma ve Elektrik

Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Başlangıç Saati (Nom)	0,5 s

### Mekanik ve Muhafaza

Lamba Biçimi	PAR16
--------------	-------

### Onay ve Uygulama

Ortam sıcaklığı aralığı	-20 ila +45 °C
-------------------------	----------------

### Işık Teknik Ayrıntıları

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Işık Yoğunluğu	
		Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu	Işık Akısı (Nom)	Işık Yoğunluğu
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	2700 K	827	345 lm	700 cd
47617200	CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	6500 K	865	345 lm	700 cd
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	2700 K	827	355 lm	700 cd
75251701	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	2700 K	827	355 lm	700 cd
75253101	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	2700 K	827	255 lm	545 cd
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4000 K	840	350 lm	700 cd
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K	830	345 lm	700 cd
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	3000 K	830	460 lm	800 cd
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	4000 K	840	485 lm	800 cd
72833801	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	3000 K	830	265 lm	565 cd
72835201	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	4000 K	840	275 lm	590 cd
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K	830	370 lm	740 cd
72837601	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	3000 K	830	370 lm	740 cd
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000 K	840	390 lm	770 cd
72839001	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	4000 K	840	390 lm	770 cd
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	6500 K	865	390 lm	770 cd
72841301	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	6500 K	865	390 lm	770 cd

## CorePro LED spot MV

Order Code	Full Product Name	İlişkili Renk		Işık Akısı (Nom)	Işık Yoğunluğu
		Sıcaklığı (Nom.)	Renk Kodu		
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	2700 K	2700/3000/4000	360 lm	550 cd

### Çalıştırma ve Elektrik

Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği	Order Code	Full Product Name	Hat Frekansı	Güç Tüketimi	Güç Eşleniği
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W	72833801	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
47617200	CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	50 to 60 Hz	4 W	50 W	72835201	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W	72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
75251701	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W	72837601	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
75253101	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	50 to 60 Hz	3,5 W	35 W	72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W	72839001	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 to 60 Hz	4 W	50 W	72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W	72841301	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	50 to 60 Hz	4,6 W	50 W
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	50 to 60 Hz	4,9 W	65 W	36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	-	4,8 W	50 W

### Sıcaklık

Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)	Order Code	Full Product Name	Muhafaza Maksimumu (Nom.)
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C	72833801	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	75 °C
47617200	CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	70 °C	72835201	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	75 °C
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	72 °C	72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
75251701	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	80 °C	72837601	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	80 °C
75253101	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	75 °C	72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C	72839001	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	80 °C
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C	72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	72 °C
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	85 °C	72841301	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	80 °C
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	85 °C	36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	60 °C

### Kontroller ve Dim Etme

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir	Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Yalnızca belirli karartıcılarla	35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Yalnızca belirli karartıcılarla
47617200	CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	Yalnızca belirli karartıcılarla	35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Yalnızca belirli karartıcılarla
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	Hayır	30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Hayır
75251701	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	Hayır	30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Hayır
75253101	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	Hayır	72833801	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	Hayır

## CorePro LED spot MV

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72835201	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	Hayır
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Hayır
72837601	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	Hayır
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Hayır
72839001	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	Hayır

Order Code	Full Product Name	Dim Edilebilir
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	Hayır
72841301	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	Hayır
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Yalnızca belirli karartıcılarla





### Mekanik ve Muhafaza

Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Şeffaf
47617200	CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	Şeffaf
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	-
75251701	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	-
75253101	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	-
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Şeffaf
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Şeffaf
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	Şeffaf
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	Şeffaf








Order Code	Full Product Name	Lamba Kaplaması
72833801	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	-
72835201	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	-
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Şeffaf
72837601	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	-
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Şeffaf
72839001	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	-
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	-
72841301	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	-
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	Şeffaf

### Onay ve Uygulama


Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.
72137700	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
47617200	CoreProLEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK	4 kWh
70029400	CorePro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D 5CT	5 kWh
75251701	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D UK	5 kWh
75253101	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D UK	4 kWh
35885000	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
35883600	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
30871800	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND	5 kWh
30861900	CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 840 36D ND	5 kWh
72833801	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D UK	4 kWh
72835201	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D UK	4 kWh
72837600	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
72837601	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D UK	5 kWh
72839000	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh
72839001	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D UK	5 kWh
72841300	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D	5 kWh
72841301	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 865 36D UK	5 kWh
36969600	CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM	5 kWh




# CorePro LED spot MV




Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 830 36D ND




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
865 36D DIM UK




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W  
GU10 827 36D UK




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W  
GU10 827 36D UK




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3.5-35W  
GU10 840 36D UK




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.6-50W  
GU10 865 36D UK



Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W  
GU10 830 36D DIM

Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W  
GU10 3CCT 36DDIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 840 36D ND


Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W  
GU10 840 36D ND




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W  
GU10 827 36D UK




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W  
GU10 827 36D UK



Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W  
GU10 840 36D UK




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W  
GU10 865 36D UK




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10  
830 36D DIM


## Beam Diagrams




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 4.8-50W GU10 3CCT 36DDIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4.9-65W GU10 830 36D ND



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 865 36D DIM UK

