



Đối với các hoạt động chiếu sáng hàng ngày, CorePro LEDspot mv thực sự hoàn hảo cho chiếu điểm GU10 và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như halogen

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

CorePro LEDspots rất lý tưởng để chiếu điểm và cung cấp ánh sáng ấm áp giống như halogen. Những đèn LED chiếu điểm GU10 này tương thích với hầu hết các phụ kiện hiện có với đèn LED GU10 và được thiết kế dưới dạng thay thế năng cấp cho đèn chiếu điểm halogen hoặc sợi đốt. CorePro LEDspots giúp tiết kiệm năng lượng đáng kể và giảm thiểu chi phí bảo trì.

Lợi ích

- Ánh sáng trắng ấm áp
- Tiết kiệm tới 80% năng lượng so với đèn halogen
- Tiết kiệm chi phí bảo trì

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Tính năng

- Dễ dàng nâng cấp
- Tuổi thọ 15.000 giờ
- Tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau
- Ánh sáng không chứa UV và IR
- Không chứa thủy ngân và chất độc hại – Tuân thủ RoHS

Ứng dụng

- Nhà hàng khách sạn
- Cửa hàng bán lẻ
- Khu dân cư

Phiên bản



PAR16 GU10




LEDspotMV GU10 MR16 ND



LEDspot 50W GU10 830 35D

Bản vẽ kích thước



Product	D	C
CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	50 mm	54 mm
CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	50 mm	54 mm
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Thông tin chung

Đế dui đèn	GU10
Chu kỳ bật/tắt	50.000
Tuổi thọ danh định	15.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chùm sáng (Danh định)	36 °
Chỉ số hoàn màu (CRI)	80
LLMF khi kết thúc tuổi thọ danh định (Danh định)	70 %

Vận hành và điện

Tần số đầu vào	50 đến 60 Hz
Tần số dòng	50 to 60 Hz
Thời gian khởi động (Danh định)	0,5 s

Cơ khí và vỏ đèn

Lớp hoàn thiện bóng đèn	Trong suốt
Hình dạng bóng đèn	PAR16

Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép	-20 đến +45°C
------------------------------	---------------

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ màu tương quan (Danh định)		Mã màu	Quang thông (Danh định)	Cường độ sáng (Danh định)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	4000 K		840	240 lm	500 cd
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3000 K		830	230 lm	500 cd
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	2700 K		827	230 lm	500 cd
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	2700 K		827	345 lm	700 cd
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	2700 K		827	355 lm	700 cd
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	2700 K		827	255 lm	545 cd
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4000 K		840	350 lm	700 cd
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	3000 K		830	345 lm	700 cd
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3000 K		830	265 lm	565 cd
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4000 K		840	275 lm	590 cd
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	3000 K		830	370 lm	740 cd
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4000 K		840	390 lm	770 cd

Vận hành và điện

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Công suất tương đương
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 W	35 W
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 W	35 W
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 W	35 W
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 W	50 W
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	4,6 W	50 W
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	3,5 W	35 W

Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ điện	Công suất tương đương
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 W	50 W
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 W	50 W
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	3,5 W	35 W
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	3,5 W	35 W
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	4,6 W	50 W
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	4,6 W	50 W

Nhiệt độ

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	55 °C
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	65 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	65 °C
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	70 °C

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	72 °C
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	65 °C
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	70 °C
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	70 °C

Order Code	Full Product Name	Nhiệt độ vỏ tối đa (Danh định)
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	65 °C
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	65 °C
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	72 °C
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	72 °C



Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	Không
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	Không



Order Code	Full Product Name	Có thể điều chỉnh độ sáng
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	Chỉ với một số bộ điều chỉnh độ sáng cụ thể
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	Không
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	Không
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	Không
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	Không

Phê duyệt và ứng dụng


Order Code	Full Product Name	Mức tiêu thụ năng lượng kWh/1000 h
929002065602	CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM	3 kWh
929002068202	CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM	3 kWh
929002495802	CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM	3 kWh
929002495902	CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM	4 kWh
929001215232	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D	5 kWh
929001217862	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D	4 kWh
929002065802	CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM	4 kWh
929002068302	CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM	4 kWh
929001217902	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D	4 kWh
929001218002	Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 840 36D	4 kWh
929001218102	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D	5 kWh
929001218202	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	5 kWh




Đèn LED chiếu điểm CorePro MV




Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn



Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 827 36D




Accent Diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W
GU10 830 36D

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV


Sơ đồ chiếu sáng tạo điểm nhấn




Accent Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W
GU10 830 36D




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 827 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 4-50W
GU10 830 36D DIM



Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
830 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
840 36D DIM




Accent Diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV


Sơ đồ chùm tia




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 827 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 3.5-35W GU10 830 36D




Beam diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 830 36D




Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 840 36D DIM




Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10 830 36D DIM



Beam diagram - CorePro LEDspot 4-50W GU10 827 36D DIM

Đèn LED chiếu điểm CorePro MV

Sơ đồ chùm tia



Beam diagram - CorePro LEDspot 3-35W GU10
827 36D DIM

