



# A megfizethető LED-es megoldás

## CorePro LEDtube EM/Mains

A CorePro LEDtube megfizethető LED-es megoldást kínál a T8 fénycsövek kiváltására. Természetes fényhatást biztosít az általános világítási alkalmazásokban, valamint környezetbarát termékként azonnali energiamegtakarítást is nyújt.

### Előnyök

- Minimalizálja az általános világítási költségeket
- A legolcsóbb és legegyszerűbb módja a LED-technológiára való váltásnak

### Szolgáltatások

- Csupán 50%-os energiafogyasztás a hagyományos fénycsövekhez képest
- A fénycsöveknél kétszer hosszabb élettartam
- A meglévő elektromágneses (EM) előtétet használó T8 fénycsövek helyére szerelhető megoldás

### Alkalmazás

- Fedett és nyitott parkolók
- Raktárak és hűtőházak

### Figyelmeztetések és biztonság

• -

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Versions

929004320602-CorePro-  
LEDtube-1500mm-  
UO-24-9W-3CCT-T8



929004320402-CorePro-  
LEDtube-600mm-  
HO-7-7W-3CCT-T8




929004320502-CorePro-  
LEDtube-1200mm-  
UO-17-5W-3CCT-T8




# CorePro LEDtube EM/Mains

## Méretezett rajza



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	25,7 mm	28 mm	1 199,4 mm	1 206,5 mm	1 213,6 mm
CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	25,7 mm	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	604 mm



Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 198 mm	1 205 mm	1 212 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Méretezett rajza

Product	D1	D2	A1	A2	A3
CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	25,7 mm	28 mm	1 500 mm	1 507,1 mm	1 514,2 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm
CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	25,7 mm	28 mm	588,5 mm	595,5 mm	602,5 mm

## Termék részletei

Product detail image



Product detail image (DPP)

# CorePro LEDtube EM/Mains

## Általános információ

Fejelés - foglalat	G13
Kapcsolási ciklus	200 000
Névleges élettartam	50 000 h

## Technikai adatok

Sugárzási szög (névleges)	240 fok
Színvisszaadási index (CRI)	80
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

## Működtetés és elektronika

Bemeneti frekvencia	50–60 Hz
Indulási idő (névleges)	0,5 s

## Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

## Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Matt
Fényforrásbúra formája	T8

## Tanúsítvány és alkalmazási területek

Környezeti hőmérséklet-tartomány	-20 – +45 °C
----------------------------------	--------------

## Technikai adatok

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		
		(névleges)	Színkód	Fényáram
13951100	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	3000 K	3000/4000/6500	3 320 lm
13947400	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	3000 K	3000/4000/6500	850 lm
13949800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	3000 K	3000/4000/6500	2 250 lm
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2 000 lm
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	6500 K	865	2 000 lm
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	4000 K	840	2 000 lm
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2 700 lm
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	6500 K	865	2 700 lm
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2 700 lm
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	4000 K	840	2 700 lm
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	4000 K	840	900 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	4000 K	840	1 800 lm
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	4000 K	840	1 800 lm
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	6500 K	865	1 800 lm
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	6500 K	865	1 800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	4000 K	840	800 lm
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	4000 K	840	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	6500 K	865	800 lm
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	6500 K	865	800 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	4000 K	840	2 200 lm
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	4000 K	840	2 200 lm
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	6500 K	865	2 200 lm
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	6500 K	865	2 200 lm
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	3000 K	830	750 lm
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	3000 K	830	1 700 lm
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	3000 K	830	2 050 lm

## CorePro LEDtube EM/Mains

Order Code	Full Product Name	Korrelált színhőmérséklet		
		(névleges)	Szinkód	Fényáram
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	3000 K	830	850 lm
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	3000 K	830	1 850 lm
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	3000 K	830	2 500 lm

### Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Hálózati frekvencia	Teljesítményfelvétel
13951100	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	-	24,9 W	44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
13947400	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	-	7,7 W	44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	50 to 60 Hz	15,5 W
13949800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	-	17,5 W	45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	50 to 60 Hz	8 W
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	50 to 60 Hz	18 W	45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	50 to 60 Hz	8 W
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	50 to 60 Hz	18 W	45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	50 to 60 Hz	20 W
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	50 to 60 Hz	20 W
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	50 to 60 Hz	24 W	45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	50 to 60 Hz	20 W
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	50 to 60 Hz	20 W
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	50 to 60 Hz	24 W	48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	50 to 60 Hz	15,5 W
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 to 60 Hz	8 W	48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	50 to 60 Hz	20 W
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 to 60 Hz	8 W	48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 to 60 Hz	8 W
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	50 to 60 Hz	15,5 W	48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	50 to 60 Hz	18 W
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	50 to 60 Hz	15,5 W	48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	50 to 60 Hz	24 W

### Hőmérséklet

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)	Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
13951100	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	60 °C	80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
13947400	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	50 °C	47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	60 °C
13949800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	55 °C	80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C

## CorePro LEDtube EM/Mains


Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	60 °C
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	60 °C
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	60 °C
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	50 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	60 °C
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	60 °C
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	60 °C
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	50 °C

Order Code	Full Product Name	A foglalat hőmérséklete, maximum (névleges)
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	50 °C
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	50 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	60 °C
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	60 °C
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	60 °C
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	50 °C
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	60 °C
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	60 °C
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	50 °C
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	60 °C
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	60 °C













### Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
13951100	CorePro LEDtube 1500mm UO 24.9W 3CCT T8	25 kWh
13947400	CorePro LEDtube 600mm HO 7.7W 3CCT T8	8 kWh
13949800	CorePro LEDtube 1200mm UO 17.5W 3CCT T8	18 kWh
80611100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
47558800	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8	18 kWh
80613500	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
46958700	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 840 T8	18 kWh
80615900	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
47560100	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 865 T8	24 kWh
80617300	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
46960000	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8	24 kWh
32531900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
32533300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
42103500	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 840 T8	8 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8	16 kWh
44807000	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 840 T8 CL	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8	16 kWh
44809400	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL	16 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8	8 kWh
45977900	CorePro LEDtube 600mm 8W 840 T8 CL	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8	8 kWh
45979300	CorePro LEDtube 600mm 8W 865 T8 CL	8 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8	20 kWh
45981600	CorePro LEDtube 1500mm 20W 840 T8 CL	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8	20 kWh
45983000	CorePro LEDtube 1500mm 20W 865 T8 CL	20 kWh
48638600	CorePro LEDtube 600mm 8W 830 T8	8 kWh
48640900	CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 830 T8	16 kWh
48642300	CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8	20 kWh
48644700	CorePro LEDtube 600mm HO 8W 830 T8	8 kWh

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
48646100	CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 830 T8	18 kWh
48648500	CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 830 T8	24 kWh



# CorePro LEDtube EM/Mains



# CorePro LEDtube EM/Mains

