




Η εναλλακτική λύση!

PL-Q 4 ακίδων

Ο PL-Q είναι ένας αποδοτικός, συμπαγής λαμπτήρας φθορισμού τετράγωνου σχήματος, ο οποίος συνήθως χρησιμοποιείται σε φωτιστικά διακοσμητικού φωτισμού. Εκτός ότι προσφέρει το πλεονέκτημα της ενεργειακά αποδοτικής λειτουργίας, παρέχει επίσης την ελευθερία σχεδιασμού συγκεκριμένα για επίπεδα φωτιστικά οροφής ή τοίχου, λόγω του μικρού του ύψους ενσωμάτωσης και της ομοιόμορφης κατανομής φωτός. Η έκδοση 4 ακίδων έχει σχεδιαστεί για λειτουργία με ηλεκτρονικά όργανα.

Οφέλη

- Μικρό ύψος ενσωμάτωσης
- Δυνατότητα επιλογής από πολλά χρώματα φωτός
- Καλή απόδοση χρωμάτων (CRI >80)
- Ρύθμιση έντασης φωτισμού έως ποσοστό 10%

Χαρακτηριστικά

- Κάλυκας 4 ακίδων
- Τεχνολογία τρι-φωσφορικού φθορισμού

Εφαρμογή

- Ιδανικός για εφαρμογές όπως διαδρόμους, τουαλέτες, κλιμακοστάσια και χώρους υποδοχής

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Τα τεχνικά και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φωτός του λαμπτήρα επηρεάζονται από τις συνθήκες λειτουργίας, δηλ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τη θέση λειτουργίας του λαμπτήρα, όπως και τα εφαρμοζόμενα όργανα λειτουργίας HF
- Μικρότερη διάρκεια ζωής λαμπτήρα σε περίπτωση συχνών ενεργοποιήσεων/απενεργοποιήσεων και πλημμελώς προθερμασμένων ηλεκτροδίων
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


PL-Q 4 ακίδων

Versions



LPPR PLQ4P

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
1CT/10BOX							

