



Az alternatív megoldás!

PL-Q 4 Pin

A PL-Q egy magas hatásfokú, perec alakú kompakt fénycső, amely jellemzően díszvilágítást adó lámpatestekben használható. Miközben biztosítja az energiatakarékos működés minden előnyét, egyúttal belsőépítészeti szabadságot is ad a tervezőknek, különösen sík mennyezetek és fali lámpatestek esetén, alacsony beépítési magasságának és egyenletes fényének köszönhetően. A 4 érintkezős változat elektronikus előtétrel történő használatra készült.

Előnyök

- Alacsony beépítési magasság
- Többféle szín közül lehet választani
- Jó színvisszaadás (CRI>80)
- Fényerő-szabályozás akár 10%-ig

Szolgáltatások

- 4 érintkezős fej
- Fénycsöves trifoszfor technológia

Alkalmazás

- Ideális felhasználási területei például a folyosók, mellékhelyiségek, lépcsőházak és recepciók.

Figyelmeztetések és biztonság

- A lámpa fényének technikai és elektromos jellemzőit a működési körülmények, például a lámpa környezeti hőmérséklete és működési pozíciója, illetve a hozzá kapcsolódó magas frekvenciás előtét is befolyásolja.
- A gyakori kapcsolgatás és a nem megfelelően előmelegített elektródok csökkentik a fénycső élettartamát.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


PL-Q 4 Pin

Versions



LPPR PLQ4P

Méretezett rajza



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
1CT/10BOX							

