



Альтернатива!

PL-Q 4 Pin

PL-Q – ефективна компактна люмінесцентна лампа квадратної форми, яка зазвичай використовується у світильниках декоративного освітлення. Пропонуючи перевагу енергоефективної роботи, вона також забезпечує свободу дизайну для плоских стельових або настінних світильників, зокрема завдяки невеликій висоті вбудовування та рівномірному поширенню світла. 4-контактна версія призначена для роботи з електронними пристроями.

Переваги

- Низька висота вбудовування
- Декілька варіантів кольору світла
- Гарна кольоропередача (CRI >80)
- Можлива світлорегуляція до 10 % від номінального значення

Характеристики

- 4-контактний цоколь
- Технологія трифосфорної люмінесценції

Застосування

- Ідеально підходить для таких застосувань, як коридори, туалети, сходи та приймальні

Попередження та безпека

- Техніко-електричні характеристики лампи залежать від умов експлуатації, як-от температура навколишнього середовища, робоче положення лампи та застосовуваний висоочастотний модуль регулювання
- За частого вмикання/вимикання світла та в разі погано прогрітих електродів термін експлуатації ламп зменшується
- Розбиття лампи навряд чи вплине на ваше здоров'я. Якщо лампа розбилася, провітріть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Помістіть уламки в герметичний целофановий пакет і передайте їх у місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.


PL-Q 4 Pin

Версії



LPPR PLQ4P

Розміри



Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 38W/830/4P	46,5 mm	18,9 mm	33 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm
1CT/10BOX							

