



AspiraVision Compact (35, 50 ja 70 W) CDM- lampuille – älykäs elektroninen liitântälaite

AspiraVision Compact CDM-lampuille

AspiraVision edustaa sähköisen HID-laiteteknologian huippua. Laadukkaat, pienikokoiset, kevyet ja helppokäyttöiset tuotteet toimivat optimaalisesti 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen kanssa. Hiljattain lisätty kytkentätoiminto tarjoaa käyttäjille erinomaista joustavuutta integroimalla kolme eri tehovaihtoehtoa yhteen liitântälaitteeseen.

Hyödyt

- SOFT STARTin ansiosta asennukseen tarvitaan vähemmän virrankatkaisijoita. Läpilytohdotus nopeuttaa asennusta ja parantaa kustannustehokkuutta.
- Pidempi käyttöikä
- Ohjaimen asetukseksi voidaan integroidulla kytkimellä valita 35, 50 tai 70 W, joten ohjainta ei tarvitse vaihtaa, jos valaisimien wattitehoa muutetaan myöhemmin.

Ominaisuudet

- SOFT START
- Läpilytohdotus (erillisversiossa)
- Parannettu lämmönhallinta
- Minimaaialiset sähkömagneettiset häiriöt
- Jännitteenlaskusuojaus

AspiraVision Compact CDM-lampuille

Käyttökohteet


- Kohde- ja korostusvalaistus myymälöissä, julkisissa tiloissa, auloissa ja toimistoissa
- Vain sisäkäyttöön

Versions



GPPR IAVC 0002

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

