



AspiraVision Compact (35, 50 & 70 W) voor CDM – Het slimme elektronische VSA

HID-AspiraVision Compact CDM

AspiraVision is het toonbeeld van uitmuntendheid op het gebied van technologie voor elektronische HID-VSA's: topklasse, compact, lichtgewicht en gemakkelijk te gebruiken, met extra functies voor optimale prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen. De onlangs toegevoegde schakelfunctie levert maximale flexibiliteit voor gebruikers door de keuze uit drie verschillende vermogens te integreren in één enkele driver.

Voordelen

- SOFT START maakt installatie met minder stroomonderbrekers mogelijk; doorlusbedrading maakt snellere, economische installatie mogelijk
- Langere levensduur
- Driver kan met de ingebouwde schakelaar worden ingesteld op 35, 50 of 70 W, wat betekent dat het niet nodig is de driver te vervangen als de installatie in de toekomst lampen vereist met een hoger of lager vermogen

Kenmerken

- SOFT START
- Doorlusfunctie (in onafhankelijke uitvoering)
- Verbeterde thermische prestaties
- Geringe elektromagnetische storing
- Spanningsvaldetectie

HID-AspiraVision Compact CDM

Toepassing





- Accent- en decoratieve verlichting voor winkels, openbare ruimten, lobby's en kantoren
- Alleen geschikt voor binnengebruik

Versions



GPFR IAVC 0002

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

HID-AspiraVision Compact CDM

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	58

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8718291233107	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

Order Code	Full Product Name	Behuizing
8718291233121	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

