



AspiraVision Compact (35, 50 e 70 W) para CDM – O controlo electrónico inteligente

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision é a marca de excelência em tecnologia de controlo electrónico HID – sofisticado, compacto, leve e fácil de utilizar, com funcionalidades acrescidas para um desempenho ideal de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W. A função de comutação recentemente adicionada proporciona flexibilidade máxima aos utilizadores através da integração de três opções de potência diferentes num único controlador.

Benefícios

- A função SOFT START permite a instalação com menos disjuntores; a funcionalidade Loop Through permite uma instalação mais rápida e económica
- Duração mais longa
- O controlador pode ser definido com 35, 50 ou 70 W com comutador integrado, o que significa que não é necessário substituir o controlador, se a instalação requerer no futuro lâmpadas de potência mais baixa ou mais elevada

Características





- SOFT START
- Loop Through (em versão independente)
- Rendimento térmico melhorado
- Interferência electromagnética reduzida
- Detecção de queda de tensão

AspiraVision Compact for CDM

Aplicação

- Iluminação de acentuação e decorativa para lojas, espaços públicos, átrios e escritórios
- Adequado apenas para utilização no interior

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	34,7 mm	189,2 mm	170,7 mm	83,5 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

Funcionamento e características elétricas

Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	58

Características mecânicas e compartimento

Order Code	Full Product Name	Corpo
23310700	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	/S

Order Code	Full Product Name	Corpo
23312100	HID-AV C 35-70 /I CDM 220-240V 50/60Hz	/I

