



AspiraVision Compact (35, 50 și 70 W) pentru CDM – Echipamentul electronic inteligent

AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision este marca excelenței în tehnologia de echipamente electronice HID – calitate superioară, compact, ușor și simplu de utilizat, cu caracteristici suplimentare pentru performanța optimă a lămpilor CDM de 35, 50 și 70 W. Funcția de comutare adăugată recent asigură flexibilitatea maximă pentru utilizatori, prin integrarea a trei variante de putere diferite într-un sigur balast.

Beneficii

- SOFT START permite instalarea cu un număr mai mic de întrerupătoare; Loop Through permite o instalare mai rapidă și mai economică
- Durată de viață mai mare
- Balastul poate fi setat la 35, 50 sau 70 W cu comutatorul integrat, ceea ce înseamnă că nu este necesară înlocuirea balastului dacă instalarea necesită lămpi de putere mai mică sau mai mare în viitor

Caracteristici

- SOFT START
- Loop Through (în variantă independentă)
- Performanță termică îmbunătățită
- Interferență electromagnetică redusă
- Detectarea căderilor de tensiune

AspiraVision Compact for CDM

Cerere


- Iluminat de accent și decorativ pentru magazine, spații publice, holuri și birouri
- Adecvat doar pentru uz în interior

Versions



GPFR IAVC 0002

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

