



# AspiraVision Compact (35, 50 і 70 Вт) для CDM – розумне електронне обладнання

## AspiraVision Compact for CDM

AspiraVision – це знак досконалості в технології електронного обладнання HID. Висококласний, компактний, легкий і простий у використанні з додатковими функціями для оптимальної продуктивності ламп CDM 35, 50 і 70 Вт. Нещодавно додана функція перемикачання забезпечує максимальну гнучкість для користувачів завдяки інтеграції трьох різних варіантів потужності в одному приводі.

### Переваги

- SOFT START забезпечує встановлення з меншою кількістю пристроїв захисного відключення; Loop Through забезпечує швидше та економічне встановлення
- Триваліший строк експлуатації
- Привід можна налаштувати на 35, 50 або 70 Вт за допомогою вбудованого перемикача, тому немає потреби замінювати привід, якщо в майбутньому знадобляться лампи з меншою або вищою потужністю у ватах

### Характеристики


- SOFT START
- Loop Through (в окремій версії)
- Покращені теплові характеристики
- Низькі електромагнітні перешкоди
- Виявлення падіння напруги

# AspiraVision Compact for CDM

## Застосування


- Акцентне та декоративне освітлення для магазинів, громадських місць, вестибюлів і офісів
- Підходить тільки для використання в приміщенні

## Версії



GPFR IAVC 0002

## Розміри



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

