



Spolehlivé řešení s dlouhou životností

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnovaná elektromagnetická měděná tlumivka pro použití s externím semiparalelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Design systému: jeden zapalovač SKD578 může zapálit všechny světelné zdroje od 35 do 600 W
- Spolehlivé řešení s dlouhou životností a ochranou proti přehřátí
- do horkých prostředí vhodnější než předchozí modely
- prodloužená záruka
- Minimální výkonové ztráty díky procesu ortocyklického navíjení

Vlastnosti


- Vylepšené tepelné vlastnosti – mnohem chladnější předřadník
- Všechny předřadníky jsou opatřeny technologií ThermoSwitch zajišťující ochranu před jevy konce životnosti světelného zdroje
- Předřadník lze také použít v kombinaci se sériovým zapalovačem
- Ve standardním provedení se dodává se svorkovnicí se šroubky
- zasunovací kontakty jsou k dispozici na vyžádání
- Předřadníky pro odlišné napájecí napětí a frekvence jsou k dispozici na vyžádání

Aplikace


- Venkovní osvětlení
- Zahradnictví

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Provozní a elektrické

Vstupní frekvence	50 Hz
Frekvence sítě	50 Hz

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (výchozí) nebo 240 V

