

Soluzione affidabile, di lunga durata

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Reattori elettromagnetici in rame impregnati da usare con un accenditore esterno semiparallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Vantaggi

- Progettazione di sistema: un accenditore SKD578 può attivare tutte le lampade da 35 a 600 W
- Soluzione affidabile di lunga durata con protezione dal surriscaldamento
- migliore dei suoi predecessori negli ambienti caldi
- garanzia estesa
- Perdite di potenza minime grazie al processo di avvolgimento ortociclico

Caratteristiche

- Caratteristiche termiche migliorate - reattore molto più freddo
- Tutti i reattori sono dotati di ThermoSwitch per la protezione contro i fenomeni che si verificano al termine del ciclo di vita della lampada
- È possibile utilizzare il reattore in combinazione con un accenditore in serie (sovrapposto)
- Morsettiere a vite fornite in dotazione standard
- contatti di inserimento disponibili su richiesta
- Reattori per tensioni/frequenze di rete alternative disponibili su richiesta

Applicazione

- Illuminazione per esterni
- Orticoltura

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Versions

BSN 50 K302-A2-ITS 230V



BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V

BSN 150 K302-A2-ITS 230V

GPPR BSN-BC4H 0002

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Funzionamento e parte elettrica	
Frequenza di ingresso	50 Hz
Frequenza di linea	50 Hz

Funzionamento e parte elettrica

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tensione in ingresso
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (predefinito) o 240 V

© 2026 Signify Holding Tutti i diritti riservati. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Signify Holding o dei rispettivi proprietari.