

Solução fiável de longa duração

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Balastros em cobre electromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Benefícios

- Design do sistema: um mecanismo de ignição SKD578 pode activar todas as lâmpadas de 35 a 600 W
- Solução fiável de longa duração com protecção contra sobreaquecimento; mais adequada para ambientes quentes do que os respectivos antecessores; extensão da garantia
- Perdas de potência mínimas graças ao processo de enrolamento ortocíclico

Características

- Funcionalidades térmicas melhoradas – balastro muito mais fresco
- Todos os balastros estão equipados com ThermoSwitch para protecção contra fenómenos de fim da lâmpada
- O balastro pode ser utilizado em conjunto com um mecanismo de ignição de série (sobrepasto)
- Equipado de série com blocos de terminais de parafuso; contactos de inserção disponíveis a pedido
- Balastros para tensões de rede/frequências alternativas disponíveis a pedido

Aplicação


- Iluminação exterior
- Horticultura

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V




BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Funcionamento e características elétricas

Frequência de entrada	50 Hz
Frequência de linha	50 Hz

Funcionamento e características elétricas

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tensão de entrada
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (predefinido) ou 240 V

