

# Soluție fiabilă, cu durată îndelungată de viață

## HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON

### Beneficii

- Designul sistemului: un ignitor SKD578 poate declanșa toate lămpile de la 35 la 600 W
- Soluție fiabilă cu durată îndelungată de viață, protejată împotriva supraîncălzirii; mai adecvată pentru medii cu temperaturi ridicate decât predecesorii săi; garanție extinsă
- Pierderi minime de putere grație procesului de bobinare în straturi perfecte

### Caracteristici


- Caracteristici termice îmbunătățite - stabilizator de curent mult mai rece
- Toate stabilizatoarele de curent sunt echipate cu ThermoSwitch pentru a asigura protecția împotriva fenomenelor de încetare a vieții lămpii
- Stabilizatorul de curent poate fi folosit de asemenea și în combinație cu ignitor serial (suprapus)
- Echipat standard cu blocuri de conexiuni cu înșurubare; contacte de inserare disponibile la cerere
- Stabilizatoare de curent pentru tensiuni/frecvențe alternative ale rețelei sunt disponibile la cerere

### Cerere


- Iluminat pentru exterior
- Horticultură

# HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI


## Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V




BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

## Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

## HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

### Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	50 Hz
Frecvență linie	50 Hz

### Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Tensiune de intrare
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (implicit) sau 240 V

