



Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Impregnované elektromagnetické predradníky z medi určené na použitie s externým semiparalelným zapalovačom pre svetelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON

Výhody

- Dizajn systému: jeden zapalovač SKD578 dokáže zapnúť všetky svetelné zdroje od 35 W do 600 W
- Dlhodobé spoľahlivé riešenie chránené pred prehriatím
- do horúceho prostredia sa hodí lepšie ako jeho predchodcovia
- rozšírená záruka
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia

Vlastnosti

- Zlepšené tepelné vlastnosti – oveľa chladnejší predradník
- Všetky predradníky sú vybavené systémom ThermoSwitch na ochranu pred javmi spojenými s koncom životnosti svetelného zdroja
- Predradník možno používať aj v kombinácii so sériovým (viacnásobným) zapalovačom
- Štandardne sú vybavené svorkovnicami, vkladané kontakty sú k dispozícii na požiadanie
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

Aplikácie


- Exteriérové osvetlenie
- Záhradníctvo

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI


Versions



BSN 50 K302-A2-ITS 230V




BSN 70 K302-A2-ITS 230V



BSN 100 K302-A2-ITS 230V



BSN 150 K302-A2-ITS 230V







BSN 250 K302-A2-ITS 230V



GPPR BSN-BC4H 0002

Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSN 400 K407-A2-ITS 230/240V 50Hz BC3	6,5 mm	83,0 mm	166,0 mm	145,0 mm	97,0 mm	78,5 mm

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	134 mm	113 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-paralelné pre SON/CDO/CDM/MH/HPI

Prevádzkové a elektrické

Vstupná frekvencia	50 Hz
Sieťová frekvencia	50 Hz

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
74078100	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74082800	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74086600	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
74096500	BSN 150 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V

Order Code	Full Product Name	Vstupné napätie
74102300	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	230 V
88704400	BSN 400 K407-ITS 230/240V 50Hz BC3-166	230 V (predvolené) alebo 240 V

