



Tökéletes csillogás, páratlan hatásfok

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompakt, egyvégű, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia-fémhalogén kisüléssel lámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Előnyök

- Nagy intenzitású, tiszta, ragyogó fehér fény, amely ellenállhatatlanná teszi az árukat
- A teljes élettartam alatt stabil szín- és fényáram-kibocsátás vonzóvá teszi üzletét szezonról szezonra
- A legalacsonyabb teljes birtoklási költség a magas hatékonyságnak köszönhetően (ugyanaz a fénykibocsátás kisebb fogyasztással vagy azonos fogyasztás nagyobb fénykibocsátással) és hosszú élettartam

Szolgáltatások

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Kiváló színmegjelenítés kiegészítő vörössel
- Magas hatékonyság páratlan fényáram-megmaradással
- Stabil színminőség a teljes élettartam során
- UV-szűrő üveg

Alkalmazás

- Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
- Általános és dekorációs belső világítás
- Kültéri világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak teljesen zárt világítótestben használja még tesztelés során is (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- A világítótestnek vissza kell tartani a forró lámpaalkatrészeket a lámpa eltörése esetén
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészséget. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

Versions



LPPR CDM-TC 0001





LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo



LPPR CDMTC-E 0003

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERColour CDM-TC Elite

Általános információ	
Fejelés - foglalat	G8.5
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó
Fényforrásbúra formája	T14

Technikai adatok

		Színérték X	Színérték Y	Korrelált				
		koordinátája	koordinátája		színhőmérséklet	Színvisszaadási	Fényhasznosítás	
Order Code	Full Product Name	(névleges)	(névleges)	Színmegjelölés	(névleges)	index (CRI)	(névleges) (névleges)	Fényáram
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1 750 lm
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4 000 lm
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3 800 lm
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7 800 lm
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7 450 lm
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5 400 lm

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel	Order Code	Full Product Name	Feszültség	Teljesítményfelvétel
		(névleges)				(névleges)	
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W	91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W	16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W	93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W



Mechanika és tokozás

Order Code	Full Product Name	Fényforrás anyaga	Order Code	Full Product Name	Fényforrás anyaga
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	UV-blokkoló kvarcüveg	91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-	16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-	93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-

Tanúsítvány és alkalmazási területek

MASTERCLOUR CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
87158600	MASTERColour CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
91149700	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
16366400	MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
91153400	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
16368800	MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
93062700	MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

