



Rent, strålende lys, overlegen effektivitet

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompakt, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Stabil fargeytelse og lumeneffekt over hele levetiden, slik at butikken ser like tiltalende ut år etter år
- Laveste totale eierkostnader takket være den høye effekten (like mye lys, mindre strøm; eller like mye strøm, mer lys) og lange levetiden

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høy effekt med overlegent lumenedlikehold
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Glass med UV-blokk

Søknad

- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Generell og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Versions



LPPR CDM-TC 0001





LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo



LPPR CDMTC-E 0003

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,55 in	4 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Generell informasjon	
Sokkelbase	G8.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T14

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Kromatisk	Kromatisk	Fargebetegnelse	Korreleret	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
		koordinat X (nom)	koordinat Y (nom)		fargetemperatur (nom.)			
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	85	87 lm/W	1 750 lm
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4 000 lm
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3 800 lm
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7 800 lm
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Kaldhvit (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7 450 lm
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Varmhvit (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5 400 lm

Drift og elektronikk



Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	95 V	20,1 W	928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæremateriale	Order Code	Full Product Name	Lyspæremateriale
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	UV-blokkvarts	928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	-
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	-	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	-
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	-	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	-

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv	Lavt kvikksølv	Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv	Lavt kvikksølv
			(Hg)-innhold (maks.)	(Hg)-innhold (nom.)				(Hg)-innhold (maks.)	(Hg)-innhold (nom.)
928183405125	MASTERC CDM-TC Elite 20W/830 G8.5 1CT/12	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg	928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg	928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg					
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg					



MASTERColour CDM-TC Elite

