



Dokonalá iskrivosť, bezkonkurenčná účinnosť

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompaktná jednokolíková vysokovýkonná halogenidová výbojka s keramickým horákom a s dlhou životnosťou poskytuje žiarivo biele iskrivé svetlo s vysokým podaním farieb.

Výhody

- Lúč žiarivo bieleho iskrivého svetla s vysokou intenzitou pre neodolateľný vzhľad tovaru
- Stála farba a svetelný tok počas celej životnosti dajú vášmu obchodu príťažlivý vzhľad v každom ročnom období.
- Najnižšie celkové náklady na vlastníctvo vďaka vysokej účinnosti (rovnaké svetlo, menšia alebo rovnaká spotreba energie, viac svetla) a dlhej životnosti

Vlastnosti

- Žiarivo biele iskrivé svetlo
- Vynikajúce podanie farieb, zvlášť kvalitné podanie červenej farby
- Vysoká účinnosť s bezkonkurenčným zachovaním svetelného toku
- Stála farba svetla počas celej životnosti
- Sklo s ochranou pred UV žiarením

Aplikácie

- Akcentačné osvetlenie a osvetlenie vitrín v obchodoch
- Všeobecné a dekoratívne interiérové osvetlenie
- Exteriérové osvetlenie priestranstiev

MASTERC colour CDM-TC Elite

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať akýkoľvek vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a odstráňte časti svetelného zdroja, pokiaľ možno rukavicami. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste ich na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions




LPPR_CDMTC-E_0001-Product photo



LPPR_CDMTC-E_0003

Rozmerový obrázok



| Product | D (max) | O | L (min) | L (max) | L | C (max) |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|
| MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm | 4,8 mm | 51 mm | 53 mm | 52 mm | 85 mm |
| MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT | 15 mm | 5,2 mm | 51 mm | 53 mm | 52 mm | 85 mm |
| MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm | 6 mm | 51 mm | 53 mm | 52 mm | 85 mm |
| MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 15 mm | 7,15 mm | 51 mm | 53 mm | 52 mm | 85 mm |
| MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT | 15 mm | 7,75 mm | 51 mm | 53 mm | 52 mm | 85 mm |

Všeobecné informácie

| | |
|--------------------|-----------|
| Pätica | G8.5 |
| Prevádzková poloha | UNIVERSAL |

Ovládanie a stmievanie

| | |
|--------------|-----|
| Stmievateľné | Nie |
|--------------|-----|

Mechanické časti a teleso

| | |
|---------------------------|------|
| Povrchová úprava žiarovky | Číra |
| Tvar žiarovky | T14 |

Svetelné technické

MASTERColour CDM-TC Elite

| Order Code | Full Product Name | Chromatická súradnica X (nom.) | Chromatická súradnica Y (nom.) | Označenie farby | Náhradná teplota chromatickosti (nom.) | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) | Svetelný tok |
|------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|----------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| 91149700 | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Teplá biela (WW) | 3000 K | 90 | 102 lm/W | 4 000 lm |
| 16366400 | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT | 0,371 | 0,366 | Studená biela (CW) | 4200 K | 90 | 97 lm/W | 3 800 lm |
| 91153400 | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Teplá biela (WW) | 3000 K | 90 | 107 lm/W | 7 800 lm |
| 16368800 | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT | 0,371 | 0,366 | Studená biela (CW) | 4200 K | 92 | 102 lm/W | 7 450 lm |
| 93062700 | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 0,434 | 0,398 | Teplá biela (WW) | 3000 K | 91 | 108 lm/W | 5 400 lm |

Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name | Napätie (nom.) | Spotreba |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|
| 91149700 | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 85 V | 39,1 W |
| 16366400 | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT | 91 V | 39,1 W |
| 91153400 | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 85 V | 73,2 W |

| Order Code | Full Product Name | Napätie (nom.) | Spotreba |
|------------|-----------------------------------------------|----------------|----------|
| 16368800 | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT | 88 V | 73,2 W |
| 93062700 | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 90 V | 50,2 W |

Schválenie a použitie

| Order Code | Full Product Name | Spotreba energie kWh/1 000 h | Obsah ortuti (Hg) (max.) | Obsah ortuti (Hg) (nom.) |
|------------|-----------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 91149700 | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12 | 40 kWh | 4,7 mg | 4,7 mg |
| 16366400 | MASTERColour CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT | 40 kWh | 4,9 mg | 4,9 mg |
| 91153400 | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12 | 74 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |
| 16368800 | MASTERColour CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT | 74 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |
| 93062700 | MASTERColour CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12 | 51 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |

