

PHILIPS

Lighting



Mükemmel sıcaklıkta bir ışıltı, rakipsiz verim

MASTERColour CDM-TC Elite

Kompakt, tek uçlu, çok yüksek verimli, uzun kullanım ömürlü seramik metal halojenür deşarj lambası, yüksek renksel geriverimli keskin beyaz parlıtlı ışık üretir

Faydaları

- Keskin beyaz parlıtlı ışığın yüksek yoğunluklu ışını ürünlerinize inanılmaz derecede çekici bir görünüm katar
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk ve lümen çıkışı, mağazanızın göz alıcı görünümünü sayısız sezon boyunca korumasını sağlar
- Yüksek verimlilik (aynı ışık, daha az enerji veya aynı enerji, daha fazla ışık) ve uzun kullanım ömrü sayesinde en düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti

Özellikler

- Keskin beyaz parlıtlı ışık
- Ekstra kırmızı ile mükemmel renksel geriverim
- Rakipsiz lümen sürekliliğiyle yüksek verimlilik
- Kullanım ömrü boyunca sabit renk performansı
- Morötesi ışınları engelleyen cam

Uygulama

- Mağazalarda vurgulu aydınlatma ve stant aydınlatması
- Genel ve dekoratif iç mekân aydınlatması
- Dış mekân alan aydınlatması

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Güvenlik ve uyarılar


- Test sırasında bile yalnızca tamamen kapalı aydınlatma armatürlerinde kullanın (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Aydınlatma armatürü, lamba kırılrsa bile sıcak lamba parçalarını kendi içinde tutabilmelidir
- Yalnızca elektronik kontrol tertibatlarıyla kullanın
- Kontrol tertibatı kullanım-ömrü-sonu koruması içermelidir (IEC61167, IEC 62035)
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

Versions



LPPR_CDMTC-E_0002-Product photo

Boyutlu çizim



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
G8.5 1CT/12						



MASTERColour CDM-TC Elite

