



Ідеальний блиск, неперевершена ефективність

MASTERColour CDM-TC Elite

Компактна керамічна метало-галогенна газорозрядна лампа з одним цоколем, що вирізняється надзвичайно високою ефективністю й тривалим терміном експлуатації, а також випромінює чітке та яскраве біле світло з високою кольоропередачею

Переваги

- Високоінтенсивний промінь чіткого та яскравого білого світла різко підвищує привабливість товарів
- Стабільні кольоропередача та світлосила протягом усього терміну експлуатації покращують привабливість крамниці впродовж усього року
- Найнижча сукупна вартість володіння внаслідок високої ефективності (однакове освітлення, менше чи таке саме споживання енергії, більше світла) та тривалого терміну експлуатації

Характеристики

- Чітке та яскраве біле світло
- Чудова кольоропередача, включно з яскраво-червоним кольором
- Висока ефективність із незрівнянною стабільністю світлового потоку
- Стабільні показники кольору протягом усього терміну експлуатації
- Скло, що блокує УФ-промені

Застосування

- Підсвічування та освітлення вітрин крамниць
- Загальне та декоративне внутрішнє освітлення
- Зовнішнє освітлення ділянки

MASTERCcolour CDM-TC Elite

Попередження та безпека

- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Використовуються лише з електронним модулем регулювання
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітритіть приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії




LPPR_CDMTC-E_0001-Product photo



LPPR_CDMTC-E_0003

Розміри



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	4,8 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	15 mm	5,2 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	6 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	15 mm	7,75 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

MASTERC colour CDM-TC Elite

Загальна інформація

Розташування виводів	G8.5
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T14

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Координата хроматичності X (номінальна)	Координата хроматичності Y (номінальна)	Позначення кольору	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,435	0,396	Теплий білий (WW)	3000 K	90	102 lm/W	-
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	90	102 lm/W	4 000 lm
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Холодний білий (CW)	4200 K	90	97 lm/W	3 800 lm
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,435	0,396	Теплий білий (WW)	3000 K	90	107 lm/W	-
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	90	107 lm/W	7 800 lm
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,365	0,363	Холодний білий (CW)	4200 K	92	102 lm/W	-
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	0,371	0,366	Холодний білий (CW)	4200 K	92	102 lm/W	7 450 lm
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	91	108 lm/W	5 400 lm

Експлуатаційні й електричні



Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT	91 V	39,1 W
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	85 V	73,2 W
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT	88 V	73,2 W
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12	90 V	50,2 W

Затвердження й застосування

MASTERCoulour CDM-TC Elite

Order Code	Full Product Name	Споживання		
		енергії кВт/ 1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928189105129	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12	43 kWh	-	4,7 mg
928189105131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 ICT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193805131	MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 ICT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928189505129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12	80 kWh	-	6,6 mg
928189505131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 ICT/12	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928193905129	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT	80 kWh	-	6,6 mg
928193905131	MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 ICT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928191805131	MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 ICT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg



MASTERColour CDM-TC Elite

