



Dokonalá záře, moderní design

MASTERColour CDM-R111

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Výhody

- Nízké provozní náklady
- Snadná instalace
- Relativně nízké tepelné vyzařování
- Méně oslnění přináší vyšší komfort jak pro zákazníky, tak pro personál obchodů
- Snížené riziko blednutí nasvícovaných předmětů

Vlastnosti

- Vysoká účinnost zdroje
- Dlouhá životnost v porovnání se standardními a halogenovými žárovkami
- Keramický hořák je pevně uchycen v reflektoru
- Bajonetová patice typu Twist and Lock
- Filtr blokující UV záření
- Kryt s ochranou proti oslnění

Aplikace

- Zvýrazňující a dekorativní osvětlení: vhodné vytvoření dramatických divadelních efektů, pro osvětlení výloh i v blízkosti silně osvětleného pozadí
- Celkové osvětlení: při použití v downlightech lze vytvořit přívětivou a pohodlnou atmosféru

MASTERColour CDM-R111

Varování a bezpečnost


- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanepte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Versions




LPPR CDM-R111 24D 40D

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




MASTERColour CDM-R111

Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT

