



Produkt

MASTERColour CDM-R111

MASTERColour CDM-R111 kombinerer det elegante og unikke design fra 111 mm halogenreflektorlamper med den lange levetid samt den høje effektivitet og det klare, hvide lys fra MASTERColour CDM-serien

Fordele

- Lave driftssomkostninger
- Nem installation
- Relativ lav varmeafgivelse
- Mindre blænding gør det behageligt for butikspersonale og kunder

Funktioner

- Høj effektivitet
- Lang levetid i forhold til traditionelle gløde- og halogenreflektorlamper
- Den keramiske brænder er optimalt placeret i reflektoren
- Twist & Lock system
- UV-blok på brænderglasset
- Anti-blændingsbeskyttelse

Anvendelsesområder

- Effekt- og dekorativ belysning: Udstillingsbelysning med strålende effekter, selv i omgivelser med høje belysningsniveauer såsom butiksvinduer
- Generel belysning: En varm og behagelig atmosfære kan skabes med downlighters

Advarsler og sikkerhed

- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Må kun bruges med elektronisk forkobling. 35W/830 lamper kan også bruge elektromagnetisk forkobling


MASTERCcolour CDM-R111

Versions




LPPR CDM-R111 24D 40D

Målskitse




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




MASTERC colour CDM-R111

Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT

