

**PHILIPS**

**Lighting**



# **MASTERColour CDM Refectora 111**

## **MASTERColour CDM-R111**

La lámpara MASTER Colour CDM-R111 combina la imagen moderna de las lámparas halógenas con reflector de aluminio de 111 mm, con la larga vida, alta eficacia y calidad de luz de la tecnología MASTER Colour

### **Beneficios**

- Bajos costes de funcionamiento
- Instalación sencilla
- Baja emisión de calor
- Menor deslumbramiento, mayor confort
- Menor riesgo de decoloración de mercancías

### **Características**

- Lámpara de alta eficacia
- Larga duración en comparación con las lámparas incandescentes y halógenas
- El tubo de descarga está situado en la posición óptima dentro del reflector
- Sistema de fijación a la luminaria "Twist & Lock"
- Filtro UV incorporado
- Cubierta antideslumbramiento

### **Aplicaciones**

- Iluminación de acento y decorativa
- Alumbrado general: crea una atmósfera cálida y confortable

### **Advertencias y seguridad**

- El equipo de control debe incluir protección de final de ciclo (IEC61167, IEC 62035)
- Utilizar únicamente con equipos de control electrónico. Las lámparas de color 35 W/830 también pueden usar equipos electromagnéticos.


# MASTERColour CDM-R111

## Versions




LPPR CDM-R111 24D 40D

## Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm



# MASTERColour CDM-R111


## Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111

35W/942 GX8.5 24D 1CT

## Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942  
GX8.5 24D 1CT

