



Termékleírás

MASTERColour CDM-R111

A MASTERColour CDM-R111 a 111mm-es alumínium reflektoros halogén fényforrás trendi megjelenését kombinálja a MASTERColour CDM fényforrások hosszú élettartamával, magas energia-hasznosításával és csillogó fehér fényével

Előnyök

- Alacsony működési költségek
- Egyszerű szerelés
- Relatív alacsony hőkibocsátás
- Alacsonyabb káprázás, magasabb kényelem a vásárlóknak és a személyzetnek
- Csökkentett fakulási kockázat

Szolgáltatások

- Magas hatásfok
- Hosszú élettartam a halogénekhez és izzókhoz képest
- A kerámia kisülőcső optimálisan és stabilan van elhelyezve a reflektorban
- "Csavard és rögzítsd" rendszer
- UV-blokkos égőkapszula
- Káprázásmentes design

Alkalmazás

- Kiemelő és dekoratív világítás: display-ek csillogó megvilágítása, színházi hatások, még magas általános megvilágítású környezetben is, mint pl. kirakatok
- Általános világítás: mélysugárzókkal meleg és kellemes hangulat hozható létre

Figyelmeztetések és biztonság

- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)
- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja. A 35W/830 lámpák elektromágneses kapcsolóberendezést is használhatnak.


MASTERColour CDM-R111

Versions




LPPR CDM-R111 24D 40D


Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTER CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT

