



Opis produktu:

MASTERColour CDM-R111

Kompaktowa, reflektorowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Korzyści

- Niskie koszty użytkowania
- Łatwa instalacja
- Relatywnie niska emisja ciepła
- Redukcja efektu olśnienia, co poprawia komfort klientów i personelu sklepu
- Redukcja ryzyka blaknięcia kolorów oświetlanych produktów dzięki zastosowaniu filtra UV

Cechy

- Wysoka wydajność lampy
- Wysoka trwałość w porównaniu do lamp żarowych i halogenowych
- Optymalnie usytuowany ceramiczny żarznik wyladowczy
- Łatwy montaż - system typu Twist & Lock
- Kapsułka żarnika zawiera filtr UV
- Kształt lampy zapobiega efektowi olśnienia

Zastosowanie

- W oświetleniu dekoracyjnym oraz do tworzenia akcentów świetlnych (np.: oświetlenie wystaw sklepowych)
- Do oświetlenia ogólnego; w przypadku stosowania opraw typu "downlighter" można uzyskać ciepłą, pełną komfortu atmosferę

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Osprzęt sterujący musi zawierać zabezpieczenia przed przepaleniem (IEC 61167, IEC 62035)
- Używać tylko z elektronicznym osprzętem sterującym. Lampy o mocy 35W/emitujące światło o barwie 830 mogą też współpracować z osprzętem elektromagnetycznym.


MASTERColour CDM-R111

Wersje




LPPR CDM-R111 24D 40D


Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT

Rozsył



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT

