



Strălucire perfectă, design modern

MASTERColour CDM-R111

Sursa MASTERColour CDM-R111 combină aspectul modern al surselor cu halogen și reflector de aluminiu de diametrul 111 mm cu durata mai lungă de funcționare, eficacitatea ridicată și lumina albă, contrastantă ale sursei MASTERColour CDM.

Beneficii

- Costuri de exploatare reduse
- Instalare ușoară
- Nivel relativ scăzut de emisii de căldură
- Mai puțină orbire, creează o senzație de confort pentru cumpărători și personalul angajat
- Reduce riscul de decolorare

Caracteristici

- Eficacitate înaltă a sursei
- Durată lungă de funcționare comparativ cu sursele de iluminat cu incandescență sau cu halogen
- Tubul de descărcare din ceramică este poziționat optim și stabil în reflector
- Sistem "răsuțește și fixează"
- Arzătorul are capsulă UV-Block
- Design anti-orbire a soclului

Cerere

- Iluminat de accent și decorativ: iluminat de expunere cu efecte scânteietoare, teatrale, chiar și în împrejurări cu nivele de iluminat de fond foarte înalte cum ar fi vitrinele magazinelor
- Iluminat general: în aparate de iluminat cu distribuție orientată în jos, pot crea o atmosferă caldă și confortabilă

MASTERC colour CDM-R111

Warnings and safety


- Se folosește în mod obligatoriu un dispozitiv de protecție la curent - întrerupător termic (IEC61167, IEC 62035)
- A se folosi exclusiv cu balast electronic. Lămpile de 35 W/830 pot folosi și balast electromagnetic.

Versions




LPPR CDM-R111 24D 40D


Cote



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT	111 mm	95 mm




Accent Diagrams



Accent Diagram - MASTER CDM-R111
35W/942 GX8.5 24D 1CT

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R111 35W/942
GX8.5 24D 1CT

