



Perfektes funkelndes Licht, modernes Design

MASTERColour CDM-R111 Elite

MASTERColour CDM-R111 Elite kombiniert das moderne Aussehen der 111 mm Aluminiumreflektor-Halogenlampen mit der langen Lebensdauer, der hohen Energieeffizienz und dem funkelnden weißen Licht der MASTERColour CDM Lampe.

Vorteile

- Naturgetreuere Warenpräsentation durch sehr gute Farbwiedergabe und verbesserte Rotwiedergabe
- Längere Wartungszyklen durch geringere Ausfallrate
- Geringe Wärmeabgabe und reduzierte Blendung erhöhen den Komfort für Kunden und Mitarbeiter

Merkmale

- Hohe Lichtausbeute
- Lange Lampenlebensdauer im Vergleich zu Glüh- und Halogenlampen
- Sehr gute Farbwiedergabe
- Brennerkapsel mit UV-Schutzfilter minimales Ausbleichrisiko
- Blendschutzkappe

Anwendung


- Akzent- und Dekorativbeleuchtung: Verkaufsräume, Schaufenster, Büros und öffentliche Gebäude
- Allgemeine Beleuchtung: In Downlights kann eine warme und angenehme Atmosphäre geschaffen werden

MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Hinweise

- Nur mit geeignetem elektronischen Vorschaltgerät (empfohlen HID-AV und HID-PV)
- Nur mit "End of Life" Abschaltung (IEC61167, IEC 62035)
- EM Betrieb für 35W/930 erlaubt

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Allgemeine Informationen

Sockel	GX8.5
Schaltzyklus	1.050
Betriebsstellung	UNIVERSAL

Lichttechnische Daten

Farbkoordinate X (Nom)	0,434
Farbkoordinate Y (nom.)	0,398
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Ähnlichste Farbtemperatur	3000 K
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Betrieb und Elektrik

Aufwärmzeit bis 60 % Licht	120 s
Spannung (Nom)	89 V

Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Reflektor
Kolbenform	R111

Lichttechnische Daten (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ausstrahlungswinkel (Nom)	Farbwiedergabeindex (CRI)	Nennlichtausbeute (Nom)	Lichtstrom
68918800	MASTERCoulour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	10 Grad	90	37 lm/W	1.350 lm
68944700	MASTERCoulour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	24 Grad	90	46 lm/W	1.750 lm
68952200	MASTERCoulour CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 Grad	90	46 lm/W	1.750 lm
68970600	MASTERCoulour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	24 Grad	92	50 lm/W	3.550 lm
68978200	MASTERCoulour CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	40 Grad	92	50 lm/W	3.550 lm

Lichttechnische Daten (2/2)

MASTERColour CDM-R111 Elite

Order Code	Full Product Name	Lichtstärke (Nom)
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	36.000 cd
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	8.500 cd
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	4.500 cd

Betrieb und Elektrik


Order Code	Full Product Name	Systemleistung
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	39,1 W
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	39,1 W
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	39,1 W


Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	Quecksilbergehalt (max.)	Quecksilbergehalt (Nom)
68918800	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg


Order Code	Full Product Name	Lichtstärke (Nom)
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	16.000 cd
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	8.500 cd

Order Code	Full Product Name	Systemleistung
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	73,2 W
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	73,2 W







Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 10D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D



Beam diagram - MASTER CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D

