



Tökéletes ragyogás, divatos forma

MASTERColour CDM-R111 Elite

A MASTERColour CDM-R111 Elite egyesíti a 111 mm-es alumíniumtükrös halogénlámpák divatos kinézetét a MASTERColour CDM hosszú élettartamával, kiváló energiatakarékosságával és tiszta fehér fényével.

Előnyök

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Könnyen szerelhető
- Kisebb káprázás a vásárlók és a személyzet komfortérzete érdekében

Szolgáltatások

- Magas hatásfok
- Hosszú lámpaélettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest
- A kerámia kisülőcső stabilan és optimálisan van elhelyezve a fényvisszaverő burkolatban
- UV-szűrő kapszula
- Káprázáskorlátozó fej

Alkalmazás

- Kiemelő jellegű és dekorációs világítás: kirakatvilágítás ragyogó, színpadias effektekkel, még akár erős háttérfény esetén is, például kirakatokban
- Általános világítás: mennyezeti lámpatestek esetén meleg és kellemes hangulat teremthető vele

Figyelmeztetések és biztonság

- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Csak elektronikus előtéttel szabad használni. A 35 W/930-as lámpák elektromágneses előtéttel is használhatók.
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!


MASTERCoulour CDM-R111 Elite

Versions



LPPR_CDMR111E_0001-Product photo

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	111 mm	95 mm
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	111 mm	95 mm

Általános információ

Fejlesztés - foglalat	GX8.5
Kapcsolási ciklus	1 050
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS

Technikai adatok

Színérték X koordinátája (névleges)	0.434
Színérték Y koordinátája (névleges)	0.398
Színmegjelölés	Meleg fehér (WW)
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 K
Fényerő-megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)	70 %

Működtetés és elektronika

Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Feszültség (névleges)	89 V

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
---------------	-----

Mechanika és tokozás

Fényforrás kialakítása	Tükör
Fényforrásbúra formája	R111

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényhasznosítás (névleges)	Fényáram
68944700	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	24 fok	90	46 lm/W	1 750 lm
68952200	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 fok	90	46 lm/W	1 750 lm
68962100	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	10 fok	92	40 lm/W	2 805 lm
68970600	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	24 fok	92	50 lm/W	3 550 lm
68978200	MASTERCoulour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	40 fok	92	50 lm/W	3 550 lm

MASTERColour CDM-R111 Elite

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényerősség (névleges)
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	8 500 cd
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	4 500 cd
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	45 000 cd

Order Code	Full Product Name	Fényerősség (névleges)
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	16 000 cd
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	8 500 cd


Működtetés és elektronika


Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	39,1 W
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	39,1 W
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Teljesítményfelvétel
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	73,2 W
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	73,2 W

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
68944700	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
68952200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
68962100	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
68970600	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
68978200	MASTERColour CDM-R111 Elite CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg






90°


60°

120°


Accent Diagrams




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D



Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 24D




Accent Diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 40D


Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 24D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
35W/930 GX8.5 40D




Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
70W/930 GX8.5 10D

Beam Diagrams



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
 70W/930 GX8.5 24D



Beam diagram - MASTERC CDM-R111 Elite
 70W/930 GX8.5 40D

