



Brugervenlig lampe med funklende lys

MASTERColour CDM-R Elite

Kompakt og højeffektiv keramisk reflektorlampe med metalhalogenudladning, hvilket giver et klart, hvidt lys med høj farvegengivelse

Fordele

- Højeffektiv lyskilde med klart, hvidt lys, der får varerne til at se uimodståelige ud
- Ensartet farvegengivelse og lysudbytte i hele levetiden får din butik til at fremstå attraktiv, sæson efter sæson
- Hurtig og nem installation giver færre vedligeholdelses- og udskiftningsomkostninger

Funktioner

- Klart, hvidt lys
- Fremragende farvegengivelse med ekstra rød
- Høj virkningsgrad og fremragende bevarelse af lumen
- Passer i enkle, åbne armaturer
- UV-blokerende frontglas

Anvendelsesområder

- Effekt- og displaybelysning i butikker
- Generel og dekorativ indendørsbelysning

Advarsler og sikkerhed

- Må kun bruges med elektronisk forkobling.
- Forkobling skal omfatte end-of-life beskyttelse (IEC61167, IEC62035).
- Hvis en lyskilde går i stykker, er det højst usandsynligt, at det kunne have nogen indflydelse på dit helbred. Du skal dog lufte ud i lokalet i 30 minutter og fjerne resterne, helst med handsker. Læg de knuste dele i en forseglet plastikpose og aflever den hos din lokale genbrugsstation. Benyt ikke en støvsuger.


MASTERColour CDM-R Elite

Versions



LPPR CDM-R-E 0004

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Generelle oplysninger

Fod	E27
Skiftcyklus	1.350
Driftsposition	UNIVERSAL

Drift og el

Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	120 s
-----------------------------------	-------

Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Pære finish	Klar
Lyskildeform	PAR30L

Lysteknisk (1/2)

MASTERColour CDM-R Elite

								LLMF ved den nominelle levetids
Order Code	Full Product Name	Spredningsvinkel (nom.)	Kromaticitetskoordinat X (nom.)	Kromaticitetskoordinat Y (nom.)	Farvebetegnelse	Korreleret farvetemperatur (nom.)	Farvegengivelsesindeks (CRI)	udløb (nom.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Kold hvid (CW)	4200 K	92	75 %
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	92	80 %
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	91	80 %
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Varm hvid (WW)	3000 K	91	80 %

Lysteknisk (2/2)

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstyrke (nom.)	
			Lysstrøm	
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4.500 lm	13.500 cd
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4.500 lm	14.000 cd

Order Code	Full Product Name	Lyseffekt (nominel) (nom.)	Lysstyrke (nom.)	
			Lysstrøm	
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2.400 lm	49.000 cd
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2.400 lm	8.000 cd

Drift og el

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Spænding (nom.)	Strømforbrug
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W


Godkendelse og anvendelsesområde



Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksløv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksløv (Hg) (nom.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksløv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksløv (Hg) (nom.)
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg


MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Energiforbrug kWh/1000 t.	Indhold af kviksølv (Hg) (maks.)	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg







Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27
PAR30L 30D

