



# Brillo perfecto, uso simple

## MASTERColour CDM-R Elite

Lámpara reflectora de descarga de haluro metálico cerámico de larga duración, eficacia muy alta y de tamaño compacto que proporciona una luz blanca brillante y nítida con una gran reproducción de color

### Beneficios

- La lámpara de alta eficiencia produce luz blanca brillante y nítida que hace que la mercadería se vea irresistible
- La estabilidad del color y en la producción del flujo luminoso durante toda la vida útil conservan el encanto de tu comercio cada temporada
- Fácil de instalar y reemplazar, lo que reduce los costos de instalación y reemplazo de lámparas

### Características

- Luz brillante blanca nítida
- Excelente reproducción de color, con rojo extra
- Alta eficacia combinada con mantenimiento lumínico inigualable
- Se ajusta a luminarias abiertas simples
- Vidrio frontal con bloqueo UV

### Aplicaciones

- Iluminación de acentuación y exhibición para comercios
- Iluminación de interior general y decorativa

### Advertencias y seguridad

- Usar únicamente con dispositivo de control electrónico
- El dispositivo de control debe contar con protección de fin de la vida útil (IEC61167, IEC 62035)
- Es muy poco probable que si se rompe una lámpara, esto tenga un efecto sobre tu salud. Si se rompe una lámpara, ventilá la habitación durante 30 minutos y retirá las partes, preferiblemente con guantes. Colocalas en una bolsa de plástico sellada y llevála a las instalaciones para reciclado de desechos de tu zona. No uses aspiradora.


## MASTERColour CDM-R Elite

### Versions




LPPR CDM-R-E 0005

### Plano de dimensiones




Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm



# MASTERColour CDM-R Elite


## Accent Diagrams



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930

E27 PAR30L 10D

## Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27

PAR30L 10D

