



# MASTERColour CDM-R Elite – täydellistä säkenöintiä

## MASTERColour CDM-R Elite

MASTERColour CDM-R Elite on pienikokoinen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen, heijastimella varustettu monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

### Hyödyt

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista houkuttelevan näköisiä
- Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän ajan takaa myymälään oikeanlaisen valaistuksen sesongista toiseen
- Helppo asentaa ja vaihtaa, alhaisemmat asennus- ja lampunvaihtokustannukset

### Ominaisuudet

- Tuottaa säkenöivän valkoista valoa
- Erinomainen värintoisto, korostaa erityisesti punaisia värisävyjä
- Erittäin tehokas
- Ylivoimainen valovirran pysyvyys
- Sopii yksinkertaisiin, avoimiin valaisimiin
- UV-säteilyn estävä etulasi

### Käyttökohteet


- Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
- Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa

# MASTERColour CDM-R Elite

## Rajoitukset ja turvallisuus

- Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa
- Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)
- Lampun rikkoutuminen ei todennäköisesti vaikuta terveydentilaasi. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja poista lampun osat mielellään käsin kädessä. Sulje osat muovipussiin ja vie ne paikalliselle jäteviranomaiselle kierrätykseen. Älä käytä imuria.

## Mittapiirros



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

### Yleistä tietoa

Lampun kanta	E27
Kytkenäjäjaksojen määrä	1 350
Käyttöasento	UNIVERSAL

### Käyttö- ja sähkö tiedot

Lämpenemisaika 60 % valotehoon	120 s
--------------------------------	-------

### Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

### Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun muoto	PAR30L

## Valaistuksen tekniset tiedot (1/2)

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Väri nimike	Väri lämpötila (nim.)	Värin toistoindeksi (CRI)	Valon lähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöön lopussa (nim.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	92	75 %
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	92	80 %

# MASTERCOLOR CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	Väri nimike	Väri lämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valonlähteen valovirran pysyvyys nimelliskäyttöön lopussa (nim.)
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	91	80 %
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	91	80 %

## Valaistuksen tekniset tiedot (2/2)

Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovoima (nim.)	Order Code	Full Product Name	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovoima (nim.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm 13 500 cd	928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm 49 000 cd
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm 14 000 cd	928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm 8 000 cd


## Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W	928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W	928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W

## Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)	Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg	928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg	928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg					

# MASTERColour CDM-R Elite




90°

60°

120

# MASTERColour CDM-R Elite




90°

60°


120°

# MASTERColour CDM-R Elite


## Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930  
E27 PAR30L 30D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930  
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930  
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942  
E27 PAR30L 30D


## Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27  
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27  
PAR30L 10D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27  
PAR30L 30D

# MASTERColour CDM-R Elite

## Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27  
PAR30L 30D

