



Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

MASTERColour CDM-R Elite

Kompakt, rendkívüli hatásfokú és hosszú élettartamú kerámia kisülőcsöves fémhalogén reflektorlámpa, amely ragyogó, kiváló színmegjelenítésű fehér fényt ad

Előnyök

- Magas hatásfokú lámpa, amely tiszta, ragyogó fehér fényével ellenállhatatlanná teszi az árukat
- A teljes élettartam alatt stabil szín- és fényáram-kibocsátás vonzóvá teszi üzletét szezonról szezonra
- Egyszerűen beszerelhető és cserélhető, így a szerelés és a csere költségei alacsonyak

Szolgáltatások

- Tiszta, ragyogó fehér fény
- Kiváló színmegjelenítés kiegészítő vörössel
- Magas hatékonyság és páratlan fényáram-megmaradás
- Illik az egyszerű, nyitott világítótestekbe
- UV-szűrős elülső üveg

Alkalmazás

- Kiemelő jellegű és kirakatvilágítás kiskereskedelmi alkalmazásokban
- Általános és dekorációs belső világítás

Figyelmeztetések és biztonság

- Csak elektronikus kapcsolóberendezéssel használja
- A kapcsolóberendezésnek elhasználódásvédelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035)



MASTERColour CDM-R Elite

Versions



LPPR CDM-R-E 0005

Méretezett rajza



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	65 mm	95 mm

MASTERColour CDM-R Elite

Általános információ	
Fejelés - foglalat	E27
Kapcsolási ciklus	1 350
Működési helyzet	UNIVERZÁLIS
Működtetés és elektronika	
Felfutási idő 60%-os fényáramig	120 s
Vezérlők és fényerő-szabályozás	
Szabályozható	Nem
Mechanika és tokozás	
Fényforrás kialakítása	Átlátszó

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product Name	Sugárzási szög (névleges)	Színérték X	Színérték Y	Színmegjelölés	Korrelált színhőmérséklet (névleges)	Színvisszaadási index (CRI)	Fényerő- megmaradás (LLMF) a névleges élettartam végén (névleges)
			koordinátája (névleges)	koordinátája (névleges)				
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 fok	0,371	0,366	Hideg fehér (CW)	4200 K	92	75 %
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 fok	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	92	80 %
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	40 fok	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	92	80 %
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	30 fok	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	91	80 %
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 fok	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	91	80 %
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 fok	0,434	0,398	Meleg fehér (WW)	3000 K	91	80 %

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)		Fényerősség (névleges)		Order Code	Full Product Name	Fényhasznosítás (névleges)		Fényerősség (névleges)	
		(névleges)	Fényáram	(névleges)	Fényáram			(névleges)	Fényáram	(névleges)	Fényáram
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm	13 500 cd		65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	61 lm/W	2 100 lm	6 500 cd	
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm	14 000 cd		24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm	49 000 cd	
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	70 lm/W	4 400 lm	10 300 cd		24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm	8 000 cd	

Működtetés és elektronika

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	86 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Feszültség (névleges)	Teljesítményfelvétel
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	88 V	39,1 W
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W


Mechanika és tokozás


Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	PAR30L
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	PAR30L


Order Code	Full Product Name	Fényforrásbúra formája
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	PAR20
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	PAR30L
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	PAR30L

Tanúsítvány és alkalmazási területek


Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra	Higanytartalom (Hg) (maximum)	Higanytartalom (Hg) (névleges)
65167300	MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
24188100	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
24190400	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
65157400	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
24192800	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
24194200	MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg









Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR20 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR20 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

