



Brillantezza perfetta, utilizzo semplice

MASTERColour CDM-R Elite

Lampada con riflettore a scarica compatta ad alogenuri metallici in ceramica, altamente efficiente e di lunga durata che produce una vivida luce bianca brillante con un'elevata resa dei colori

Vantaggi

- Lampada ad alta efficienza che produce una vivida luce bianca brillante
- Resa cromatica e flusso luminoso stabili per l'intera durata di vita mantengono il punto vendita attraente stagione dopo stagione
- Facile da installare e sostituire, con una conseguente riduzione dei costi di installazione e sostituzione del gruppo lampada

Caratteristiche

- Luce bianca vivida e brillante
- Eccellente resa dei colori, soprattutto del colore rosso
- Efficacia elevata abbinata a mantenimento del flusso luminoso impareggiabile
- Inserimento in semplici apparecchi illuminanti aperti
- Vetro frontale con filtro UV

Applicazione



- Illuminazione d'accento e degli espositori nel settore del commercio al dettaglio
- Illuminazione generale e decorativa per interni

Warnings and safety

- Utilizzare esclusivamente con alimentatori con controllo elettronico
- L'alimentatore deve includere protezione alla fine del ciclo di vita (IEC61167, IEC 62035)

MASTERColour CDM-R Elite

Disegno tecnico



| Product | D (max) | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 97 mm | 123 mm |
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm | 123 mm |
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 97 mm | 123 mm |
| MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 97 mm | 123 mm |
| MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | 97 mm | 123 mm |

| Product | D (max) | C (max) |
|--------------------------------------|---------|---------|
| MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 65 mm | 95 mm |

Informazioni generali

| | |
|------------------------------|-----------|
| Attacco | E27 |
| Ciclo di commutazione on/off | 1.350 |
| Posizione di funzionamento | UNIVERSAL |

Funzionamento e parte elettrica

| | |
|---|-------|
| Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso | 120 s |
|---|-------|

Controlli e dimmerazione

| | |
|-------------|----|
| Dimmerabile | No |
|-------------|----|

Meccanica e corpo

| | |
|--------------------|-------------|
| Finitura lampadina | Trasparente |
|--------------------|-------------|

Dati tecnici di illuminazione (1/2)

| Order Code | Full Product Name | Angolo del fascio (Nom) | Coordinata Y cromaticità (Nom) | Coordinata cromatica Y (Nom) | Designazione colore | Temperatura di colore correlata (Nom) | Indice di resa cromatica (CRI) | LLMF a fine durata vita nominale (Nom) |
|------------|---|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 65167300 | MASTERColour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | 30 ° | 0,371 | 0,366 | Bianco freddo (CW) | 4200 K | 92 | 75 % |
| 24188100 | MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 30 ° | 0,434 | 0,398 | Bianco caldo (WW) | 3000 K | 92 | 80 % |
| 24190400 | MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 40 ° | 0,434 | 0,398 | Bianco caldo (WW) | 3000 K | 92 | 80 % |

MASTERCcolour CDM-R Elite

| Order Code | Full Product Name | Angolo del fascio (Nom) | Coordinata Y cromaticità (Nom) | Coordinata cromatica Y (Nom) | Designazione colore | Temperatura di colore correlata (Nom) | Indice di resa cromatica (CRI) | LLMF a fine durata vita nominale (Nom) |
|------------|--|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--|
| 65157400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 30 ° | 0,434 | 0,398 | Bianco caldo (WW) | 3000 K | 91 | 80 % |
| 24192800 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 10 ° | 0,434 | 0,398 | Bianco caldo (WW) | 3000 K | 91 | 80 % |
| 24194200 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 30 ° | 0,434 | 0,398 | Bianco caldo (WW) | 3000 K | 91 | 80 % |

Dati tecnici di illuminazione (2/2)

| Order Code | Full Product Name | Efficienza luminosa (specificata) | | Intensità luminosa (Nom) |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | (Nom) | Flusso luminoso | |
| 65167300 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | 71 lm/W | 4.500 lm | 13.500 cd |
| 24188100 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 70 lm/W | 4.500 lm | 14.000 cd |
| 24190400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 70 lm/W | 4.400 lm | 10.300 cd |

| Order Code | Full Product Name | Efficienza luminosa (specificata) | | Intensità luminosa (Nom) |
|------------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------------------|
| | | (Nom) | Flusso luminoso | |
| 65157400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 61 lm/W | 2.100 lm | 6.500 cd |
| 24192800 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 69 lm/W | 2.400 lm | 49.000 cd |
| 24194200 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 69 lm/W | 2.400 lm | 8.000 cd |

Funzionamento e parte elettrica

| Order Code | Full Product Name | Tensione (Nom) | Consumo energetico |
|------------|--|----------------|--------------------|
| 65167300 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | 90 V | 73,2 W |
| 24188100 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 86 V | 73,2 W |
| 24190400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 86 V | 73,2 W |

| Order Code | Full Product Name | Tensione (Nom) | Consumo energetico |
|------------|--|----------------|--------------------|
| 65157400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 88 V | 39,1 W |
| 24192800 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 88 V | 39,1 W |
| 24194200 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 88 V | 39,1 W |

Meccanica e corpo

| Order Code | Full Product Name | Forma lampadina |
|------------|--|-----------------|
| 65167300 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | PAR30L |
| 24188100 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | PAR30L |
| 24190400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | PAR30L |

| Order Code | Full Product Name | Forma lampadina |
|------------|--|-----------------|
| 65157400 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | PAR20 |
| 24192800 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | PAR30L |
| 24194200 | MASTERCcolour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | PAR30L |

Approvazione e applicazione

| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/1000 h | Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 65167300 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D | 74 kWh | 6,6 mg | 6,5 mg |

| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/1000 h | Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) |
|------------|--|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24188100 | MASTERCcolour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D | 74 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |

MASTERColour CDM-R Elite


| Order Code | Full Product Name | Consumo energetico kWh/1000 h | Contenuto di mercurio (Hg) (Max) | Contenuto di mercurio (Hg) (Nom) |
|------------|---|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 24190400 | MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D | 74 kWh | 6,6 mg | 6,6 mg |
| 65157400 | MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR20 30D | 40 kWh | 4,7 mg | 4,7 mg |
| 24192800 | MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D | 40 kWh | 4,7 mg | 4,7 mg |
| 24194200 | MASTERColour CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D | 40 kWh | 4,7 mg | 4,7 mg |

90°

60°

120°

MASTERColour CDM-R Elite




90°

60°

120

MASTERColour CDM-R Elite




90°


60°

120°


Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR20 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 40D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR20 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D

MASTERColour CDM-R Elite


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D

