



Perfekt ljus, enkel användning

MASTERColour CDM-R Elite

Kompakt, keramisk metallhalogenurladdningslampa med mycket hög effektivitet och lång livslängd som ger gnistrande vitt ljus med hög färgåtergivning

Fördelar

- Högeffektiv lampa ger gnistrande vitt ljus som får varorna att se oemotståndliga ut
- Stabil färg och ljusflöde under hela livslängden får butiken att se attraktiv ut oavsett årstid
- Lätt att installera och byta ut, vilket minskar installations- och lampbyteskostnaderna

Funktioner

- Klart vitt gnistrande ljus
- Utmärkt färgåtergivning, med extra rött
- Hög effektivitet tillsammans med oöverträffat bibehållet ljusflöde
- Passar i enkla öppna armaturer
- UV-blockerande främre glas

Användning

- Accent- och hyllbelysning i butiker
- Allmänbelysning och dekorativ inomhusbelysning

Varning och Säkerhet

- Använd endast elektroniska driftdon
- Driftdonet måste ha s.k. end-of-life skydd (IEC61167, IEC 62035)
- Om en lampa går sönder är det ytterst osannolikt att det har någon inverkan på din hälsa. Om en lampa går sönder, vädra rummet i 30 minuter och avlägsna delarna, använd gärna handskar. Lägg dem i en försluten plastpåse och ta den till din lokala återvinningscentral. Använd inte dammsugare.


MASTERColour CDM-R Elite

Versions



LPPR CDM-R-E 0005

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm
MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	97 mm	123 mm

Allmän information

Socket	E27
Driftcykel	1 350
Driftposition	UNIVERSAL

Drift och elektricitet

Uppvärmningstid till 60 % ljus	120 s
--------------------------------	-------

Styrenheter och dimring

Dimbar	Nej
--------	-----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	PAR30L

Ljusteknik (1/2)

MASTERCcolour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Spridningsvinkel (nom)	Kromaticitetskoordinat X (nom)	Kromaticitetskoordinat Y (nom)	Korrelerad färgtemperatur		Färgåtergivningsindex (nom)	LLMF vid slutet av nominell livslängd
					Färgbeteckning (Nom)	(Nom)		
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	30 °	0,371	0,366	Kallvit (CW)	4200 K	92	75 %
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	92	80 %
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	10 °	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	91	80 %
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	30 °	0,434	0,398	Varmvit (WW)	3000 K	91	80 %

Ljusteknik (2/2)

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	
		(märkvärde) (nom)	Ljusstyrka (nom)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	71 lm/W	4 500 lm 13 500 cd
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	70 lm/W	4 500 lm 14 000 cd

Order Code	Full Product Name	Ljusutbyte	
		(märkvärde) (nom)	Ljusstyrka (nom)
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	69 lm/W	2 400 lm 49 000 cd
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	69 lm/W	2 400 lm 8 000 cd

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	90 V	73,2 W
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	86 V	73,2 W

Order Code	Full Product Name	Spänning (nom)	Strömförbrukning
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	88 V	39,1 W
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	88 V	39,1 W


Användning och godkännande

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvicksilverinnehåll	
			(Hg) (max)	(Hg) (nom)
928053000630	MC CDM-R Elite 70W/942 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,5 mg
928109400630	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 30D	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvicksilverinnehåll	
			(Hg) (max)	(Hg) (nom)
928108100630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 10D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/930 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg

MASTERColour CDM-R Elite

Order Code	Full Product Name	Energiförbrukning kWh/1 000 tim	Kvicksilverinnehåll (Hg) (max)	Kvicksilverinnehåll (Hg) (nom)
928108200630	MC CDM-R Elite 35W/93 0 E27 PAR30L 30D	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg




90°

60°

120

MASTERColour CDM-R Elite




90°

60°


120°

MASTERColour CDM-R Elite


Accent Diagrams




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 30D



Accent Diagram - MC CDM-R Elite 35W/930
E27 PAR30L 10D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930
E27 PAR30L 30D




Accent Diagram - MC CDM-R Elite 70W/942
E27 PAR30L 30D


Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 30D




Beam diagram - MC CDM-R Elite 35W/930 E27
PAR30L 10D



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27
PAR30L 30D

MASTERColour CDM-R Elite

Beam Diagrams



Beam diagram - MC CDM-R Elite 70W/942 E27
PAR30L 30D

