



Tuotekuvaus

MASTERColour CDM-TC

MASTER Colour on sarja pistokantaisia, erittäin pienikokoisia keraamisia monimetallilamppuja, joiden säkenöivä valon väri pysyy muuttumattomana lampun koko eliniän ajan

Hyödyt

- Pitkä käyttöikä verrattuna hehku- ja halogeenilamppuihin
- UV-estolla varustettu kvartsilasinen ulkokupu vähentää värien haalistumisriskejä
- Väriämpötila säilyy muuttumattomana koko käyttöiän ajan
- Suhteellisen alhainen lämmöntuotto lisää asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä

Ominaisuudet

- Lämmin valkoinen valo, hyvä värintoisto ($R_a > 80$)
- Antaa mahdollisuuden pienikokoisten, valotehokkuudeltaan suurien valaisinten suunnitteluun

Käyttökohteet


- Kohdevalaistus ja tuotteiden esillepano säkenöivällä tehosteella
- Yleis- ja koristevalaistus

Rajoitukset ja turvallisuus


- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauksella (IEC61167, IEC 62035)
- Käytettäväksi vain elektronisen ohjauslaitteen kanssa. 35W/830-lampuissa voidaan käyttää myös elektromagneettista ohjauslaitetta.
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

MASTERColour CDM-TC


Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	15 mm	0,5 in	7 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	15 mm	5 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta	G8.5
Käyttöasento	UNIVERSAL

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä	Ei
---------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite	Clear
Lampun materiaali	UV-säteilyn estävä kvartsi
Lampun muoto	T14

Valaistuksen tekniset tiedot

MASTERColour CDM-TC

		Kromaattisuuskoordinaatti	Kromaattisuuskoordinaatti		Värlämpötila	Värintoistoindeksi	Valotehokkuus	
Order Code	Full Product Name	X (nim.)	Y (nim.)	Värimike	(nim.)	(CRI)	(nimellinen)	Valovirta
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	81	79 lm/W	3 100 lm
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	83	86 lm/W	6 300 lm
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	85	79 lm/W	3 100 lm
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	89	79 lm/W	5 800 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus	Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12	88 V	39,1 W	928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12	85 V	39,1 W
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12	83 V	73,2 W	928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12	88 V	73,2 W

Merkinnät ja luokitukset

		Full Product Name	Energiankulutus	Elohopeapitoisuus	Elohopeapitoisuus
Order Code		Name	kWh/1 000 h	(Hg) (maks.)	(Hg) (nim.)
928085205125	MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12		40 kWh	3,1 mg	3,1 mg
928086505131	MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12		74 kWh	4,6 mg	4,6 mg
928093805125	MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12		40 kWh	2,7 mg	2,7 mg
928094605131	MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12		74 kWh	7 mg	7 mg

