



Tuotekuvaus

MASTERColour CDM-TD

Keraaminen, kaksikantainen, pienikokoinen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Hyödyt

- Väri säilyy muuttumattomana koko käyttöiän ajan
- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja alhainen lämmöntuotto
- Pitkä käyttöikä verrattuna hehku- ja halogeenilamppuihin tai kvartsilasisiin monimetallilamppuihin (MHN/W-TD)
- Suhteellisen alhainen lämmöntuotto lisää asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä
- Kaikissa tyypeissä on UV-esto, mikä vähentää värien haalistumista

Ominaisuudet

- Lämmin tai viileän valkoinen valo
- Värintoisto hyvä tai erittäin hyvä
- Soveltuu kvartsilasisille kaksikantaisille monimetallilampuille tehtyihin valaisimiin alentaen käyttökustannuksia ja parantaen valaistuksen laatua
- Polttoasento vaakataso $\pm 45^\circ$

Käyttökohteet

- Myymälät ja näyteikkunat, toimistot ja julkiset rakennukset
- Julkisivujen, patsaiden ja muistomerkkien valaistus

Rajoitukset ja turvallisuus

- Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa
- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai elektromagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojauks (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


MASTERCoulour CDM-TD

Versions



LPPR CDM-TD 150W

Mittapiirros



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	22 mm		10 mm	137,43 mm
MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	22 mm		8 mm	119,63 mm
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Yleistä tietoa

Lampun kanta RX7s

Käyttöasento P45

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Himmennettävä Ei

Mekaaniset tiedot ja runko

Lampun pinnoite Clear

Lampun muoto T22

Valaistuksen tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoodinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoodinaatti Y (nim.)	Värimike	Väriämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	88	87 lm/W	12 750 lm
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	0,434	0,398	Warm White (WW)	3000 K	80	85 lm/W	6 000 lm

MASTERCoulour CDM-TD

Order Code	Full Product Name	Kromaattisuuskoordinaatti X (nim.)	Kromaattisuuskoordinaatti Y (nim.)	Värimike	Värlämpötila (nim.)	Värintoistoindeksi (CRI)	Valotehokkuus (nimellinen)	Valovirta
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	0,371	0,366	Cool White (CW)	4200 K	92	76 lm/W	5 450 lm

Käyttö- ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	98 V	147,0 W
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	94 V	71,0 W

Order Code	Full Product Name	Jännite (nim.)	Tehonkulutus
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	90 V	71,5 W

Merkinnät ja luokitukset

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1 000 h	Elohopeapitoisuus (Hg) (maks.)	Elohopeapitoisuus (Hg) (nim.)
928083605133	MASTERC CDM-TD 150W/830 RX7s 1CT	147 kWh	10,2 mg	10,23 mg
928082205125	MASTERC CDM-TD 70W/830 RX7s 1CT/12	71 kWh	3,4 mg	3,4 mg
928084705133	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	72 kWh	4,7 mg	4,8 mg

