



Ідеальний блиск, неперевершена ефективність

MASTERColour CDM-T Elite

Керамічна метало-галогенна газорозрядна лампа з одним цоколем, що вирізняється надзвичайно високою ефективністю й тривалим терміном експлуатації, а також випромінює чітке та яскраве біле світло з високою кольоропередачею

Переваги

- Високоінтенсивний промінь чіткого та яскравого білого світла різко підвищує привабливість товарів
- Стабільні кольоропередача та світлосила протягом усього терміну експлуатації покращують привабливість крамниці впродовж усього року
- Найнижча сукупна вартість володіння внаслідок високої ефективності (однакове освітлення, менше чи таке саме споживання енергії, більше світла) та тривалого терміну експлуатації

Характеристики

- Чітке та яскраве біле світло
- Чудова кольоропередача, включно з яскраво-червоним кольором
- Висока ефективність із незрівнянною стабільністю світлового потоку
- Стабільні показники кольору протягом усього терміну експлуатації
- Скло, що блокує УФ-промені

Застосування

- Підсвічування та освітлення вітрин крамниць
- Загальне та декоративне внутрішнє освітлення
- Зовнішнє освітлення ділянки

MASTERCoulour CDM-T Elite

Попередження та безпека

- Використовуйте лише світильник у корпусі навіть під час випробувань (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Світильник має утримувати гарячі уламки лампи в разі її руйнування
- Використовуються лише з електронним модулем регулювання. Для ламп потужністю 35 і 70 Вт також можна використовувати електромагнітний модуль регулювання.
- Модуль регулювання має забезпечувати захист після завершення терміну експлуатації (IEC 61167, IEC 62035)
- Украй малоймовірно, що розбита лампа може становити будь-який ризик вашому здоров'ю. Якщо лампа розбилася, провітрити приміщення протягом 30 хвилин і зберіть усі уламки (бажано в рукавичках). Покладіть їх у герметичний целофановий пакет і передайте в місцевий пункт утилізації відходів. Не використовуйте пилосос.

Версії



LPPR_CDM-T-E_100W_G12-Product photo




LPPR_CDM-T-E_0004-Product photo



LPPR_CDM-T-E_0006-Product photo

Розміри



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	20 mm	8,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	110 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	20 mm	4,8 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	20 mm	5,2 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	20 mm	6 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	20 mm	7,15 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	20 mm	7,75 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Загальна інформація

Розташування виводів	G12
Робоче положення	УНІВЕРСАЛЬНЕ

Елементи керування й затемнення

З регульованою яскравістю	Ні
---------------------------	----

Механічні деталі й корпус

Обробка лампи	Прозорий
Форма лампи	T19

MASTERC colour CDM-T Elite

Світлотехнічні

Order Code	Full Product Name	Координата хроматичності X (номінальна)	Координата хроматичності Y (номінальна)	Позначення кольору	Корельована колірна температура (ном.)	Індекс якості кольоропередачі (CRI)	Світловіддача (номінальна) (ном.)	Світловий потік
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	92	110 lm/W	11 000 lm
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	90	98 lm/W	4 050 lm
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Холодний білий (CW)	4200 K	90	98 lm/W	3 850 lm
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	0,435	0,396	Теплий білий (WW)	3000 K	90	103 lm/W	-
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	0,371	0,366	Холодний білий (CW)	4200 K	90	100 lm/W	7 500 lm
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	0,434	0,398	Теплий білий (WW)	3000 K	90	108 lm/W	5 450 lm

Експлуатаційні й електричні

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	88 V	100,1 W
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	85 V	39,1 W
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	90 V	39,1 W

Order Code	Full Product Name	Напруга (ном.)	Споживана потужність
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	85 V	73,2 W
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	87 V	73,2 W
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	90 V	50,2 W

Затвердження й застосування

Order Code	Full Product Name	Споживання енергії кВт/1000 год	Вміст ртуті (макс.)	Вміст ртуті (ном.)
928183205125	MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12	101 kWh	10,1 mg	10,1 mg
928185205131	MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg
928193605131	MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT	40 kWh	4,9 mg	4,9 mg
928185305129	MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12	80 kWh	-	6,6 mg
928193705131	MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT	74 kWh	6,6 mg	6,6 mg
928191705131	MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12	51 kWh	6,6 mg	6,6 mg

