



Perfekt, strålende lys; svært liten størrelse

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Svært liten, keramisk damputladningslampe med én sokkel, lang levetid og høy effektivitet; gir rent, hvitt lys med høy fargegjengivelse

Fordeler

- Den intense lyskjeglen med klart og strålende hvitt lys gjør varene uimotståelige
- Laveste totale eierkostnader takket være den høye effekten (like mye lys, mindre strøm; eller like mye strøm, mer lys) og lange levetiden
- Passer i små armaturer som er mindre synlige

Funksjoner

- Klart, hvitt strålende lys
- Fremragende fargegjengivelse med ekstra rødfarge
- Høy effekt med overlegent lumenvedlikehold
- Stabil fargeytelse over hele levetiden
- Svært liten størrelse

Søknad

- Effektbelysning og utstillingsbelysning for detaljhandel
- Almennbelysning og dekorativ innendørsbelysning
- Utendørs områdebelysning

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Bruk bare med elektronisk kontrollutstyr
- For 50 W skal det bare bruke elektronisk utstyr fra Philips
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Målskisse



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	GU6.5
Driftsposisjon	UNIVERSAL

Teknisk belysning

Kromatisk koordinat X (nom)	0,434
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,398
Fargebetegnelse	Varmhvit (WW)
Korreletert fargetemperatur (nom.)	3000 K

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
------------------	------

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1 800 lm
928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3 950 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk	Order Code	Full Product Name	Spenning (nom.)	Effektforbruk
928183505130	MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20,1 W	928187405130	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39,1 W

Mekanikk og innfatning

