



Dokonale iskrivé svetlo, mini dizajn

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Miniatúrna jednopólová vysokoúčinná keramická halogenidová výbojka s dlhou životnosťou poskytuje iskrivo biele žiarivé svetlo s podaním farieb na vysokej úrovni.

Výhody

- Lúč iskrivo bieleho žiarivého svetla s vysokou intenzitou pre neodolateľný vzhľad tovaru
- Najnižšie celkové náklady na vlastníctvo v dôsledku vysokej účinnosti (rovnaké svetlo, menšia alebo rovnaká spotreba energie, viac svetla) a dlhej životnosti
- Určené pre malé, menej viditeľné svietidlá

Vlastnosti

- Iskrivo biele žiarivé svetlo
- Vynikajúce podanie farieb, neobyčajne kvalitná červená
- Vysoká účinnosť s bezkonkurenčným zachovaním svetelného toku
- Stabilná farba svetla počas celej životnosti
- Miniatúrne rozmery

Aplikácie

- Akcentačné osvetlenie a osvetlenie vitrín v obchodoch
- Všeobecné a dekoratívne interiérové osvetlenie
- Exteriérové osvetlenie priestranstiev

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Varovanie a ochrana


- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôbené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom.
- Pri svetelných zdrojoch 50 W používajte len s elektronickým predradníkom od spoločnosti Philips.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Versions



LPPR CDM-Tm 0001

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	3,4 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Všeobecné informácie

Pätica	GU6.5
Prevádzková poloha	UNIVERSAL

Svetelné technické

Chromatická súradnica X (nom.)	0,434
Chromatická súradnica Y (nom.)	0,398
Označenie farby	Teplá biela (WW)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)	3000 K

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné	Nie
--------------	-----

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky	Číra
---------------------------	------

Svetelné technické

Order Code	Full Product Name	Index podania farieb (CRI)	Merný výkon (menovitý) (nom.)	Svetelný tok
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	84	90 lm/W	1 800 lm
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	90	102 lm/W	3 950 lm

Prevádzkové a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	95 V	20,1 W

Order Code	Full Product Name	Napätie (nom.)	Spotreba
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	87 V	39,1 W

Mechanické časti a teleso

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	T-4

Order Code	Full Product Name	Tvar žiarovky
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	T13.3

Schválenie a použitie

Order Code	Full Product Name	Spotreba energie kWh/1 000 h	Obsah ortuti (Hg) (max.)	Obsah ortuti (Hg) (nom.)
89083900	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT	21 kWh	3,5 mg	3,5 mg
15382500	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	40 kWh	4,7 mg	4,7 mg

