



# Πανέμορφη λάμψη, μικρό σχήμα

## MASTERColour CDM-Tm Mini

Μίνι λαμπτήρας εκκένωσης αλογονιδίων μετάλλου μονού άκρου με κεραμικό σωλήνα και υψηλή απόδοση, που αποδίδει καθαρό λευκό λαμπερό φως

### Οφέλη

- Η δέσμη καθαρού λευκού λαμπερού φωτός υψηλής έντασης κάνει τα εμπορεύματα να φαίνονται ακαταμάχητα
- Το σταθερό χρώμα και η φωτεινή ροή σε όλη τη διάρκεια ζωής διατηρεί ελκυστικό το κατάστημά σας όλες τις εποχές
- Ταιριάζει σε μικρά φωτιστικά που είναι λιγότερο ορατά

### Χαρακτηριστικά

- Καθαρό λευκό λαμπερό φως
- Εξαιρετική απόδοση χρωμάτων με πρόσθετο κόκκινο
- Υψηλή απόδοση
- Σταθερή απόδοση χρωμάτων καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Γυαλί που εμποδίζει την ακτινοβολία UV
- Μίνι μέγεθος

### Εφαρμογή

- Φωτισμός ανάδειξης και παρουσίασης σε καταστήματα λιανικής πώλησης
- Γενικός φωτισμός και διακοσμητικός φωτισμός εσωτερικών χώρων
- Φωτισμός εξωτερικών χώρων

### Προειδοποίηση & ασφάλεια


- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Να χρησιμοποιείται μόνο με ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου
- Το όργανο ελέγχου πρέπει να διαθέτει προστασία τέλους ζωής (IEC61167, IEC 62035)
- Για το λαμπτήρα 20W PGJ5, να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου λειτουργίας Philips HID PV mini PGJ5 20W
- Για το λαμπτήρα 35W PGJ5, να χρησιμοποιείτε μόνο ηλεκτρονικά όργανα ελέγχου λειτουργίας Philips HID PV mini PGJ5 35W
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.

### Versions



LPPR CDM-Tm 0001

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



| Product                                 | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L       | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 3 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |
| MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 4 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |

MASTERColour CDM-Tm Mini

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Γενικές πληροφορίες                       |                  |
| Βάση-κάλυμμα                              | PGJ5             |
| Θέση λειτουργίας                          | UNIVERSAL        |
| Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού           |                  |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας X (ονομ.)     | 0,434            |
| Συντεταγμένη χρωματικότητας Y (ονομ.)     | 0,398            |
| Ανάθεση χρωμάτων                          | Θερμό λευκό (WW) |
| Σχετική θερμοκρασία χρώματος (ονομ.)      | 3000 K           |
| Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης |                  |
| Με ρύθμιση έντασης                        | Όχι              |
| Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα         |                  |
| Φινίρισμα λαμπτήρα                        | Διαφανές         |
| Σχήμα λαμπτήρα                            | T13.3            |

Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού

| Order Code | Full Product Name                       | Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI) | Απόδοση φωτεινότητας (διαβαθμισμένη) (ονομ.) | Φωτεινή ροή |
|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-------------|
| 20751715   | MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 87                                | 72 lm/W                                      | 1.600 lm    |
| 21149115   | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 91                                | 77 lm/W                                      | 3.000 lm    |

Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας

| Order Code | Full Product Name                       | Τάση (ονομ.) | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 20751715   | MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 100 V        | 22,1 W               |

| Order Code | Full Product Name                       | Τάση (ονομ.) | Κατανάλωση ενέργειας |
|------------|-----------------------------------------|--------------|----------------------|
| 21149115   | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 96 V         | 39,1 W               |

Έγκριση και Εφαρμογή

| Order Code | Full Product Name                       | Κατανάλωση ενέργειας kWh/ 1000 ώρες | Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (μεγ.) | Περιεκτικότητα υδραργύρου (Hg) (ονομ.) |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|
| 20751715   | MASTERC CDM-TM MINI 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 23 kWh                              | 2,4 mg                                | 2,4 mg                                 |
| 21149115   | MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 40 kWh                              | 2,7 mg                                | 2,74 mg                                |

