



# Mooi sprankelend licht, miniatuurontwerp

## MASTERColour CDM-Tm Mini

Miniatuur enkelkneeps keramische metaalhalogeen-ontladingslamp met hoog rendement die een sprankelend helder wit licht produceert.

### Voordelen

- Bundel van sprankelend wit licht met hoge intensiteit laat de koopwaar er onweerstaanbaar uitzien
- Stabiele kleur en lumenopbrengst gedurende de levensduur houden uw winkel het ene seizoen na het andere aantrekkelijk
- Past in kleine armaturen die minder zichtbaar zijn

### Kenmerken

- Helder, sprankelend wit licht
- Uitstekende kleurweergave, met extra rood
- Hoog rendement
- Stabiele kleurprestaties gedurende de levensduur
- UV-blokkerend glas
- Mini-formaat

### Toepassing


- Accent- en displayverlichting in de detailhandel
- Algemene en decoratieve binnenverlichting
- Verlichting van buitenruimten

## MASTERColour CDM-Tm Mini

### Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken in volledig gesloten armaturen, zelfs tijdens testen (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- De armatuur moet hete lamponderdelen bij elkaar kunnen houden als de lamp breekt
- Alleen te gebruiken met elektronische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Gebruik voor de 20 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 20 W van Philips
- Gebruik voor de 35 W PGJ5-lamp alleen het elektronische VSA HID PV mini PGJ5 35 W van Philips
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Maatschets



| Product                                 | D (max) | D       | O    | L (min) | L (max) | L       | C (max) |
|-----------------------------------------|---------|---------|------|---------|---------|---------|---------|
| MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 3 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |
| MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 13,2 mm | 0,44 in | 4 mm | 22,3 mm | 22,9 mm | 22,6 mm | 52 mm   |

#### Algemene informatie

|               |            |
|---------------|------------|
| Lampvoet      | PGJ5       |
| Gebruiksstand | UNIVERSEEL |

#### Gegevens lichttechniek

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal) | 0,434         |
| Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal) | 0,398         |
| Kleuraanduiding                         | Warm wit (WW) |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)   | 3000 K        |

#### Dimbaarheid en regelsystemen

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

#### Eigenschappen behuizing en afmetingen

|               |        |
|---------------|--------|
| Lampafwerking | Helder |
| Lampvorm      | T13,3  |

### Gegevens lichttechniek

| Order Code    | Full Product Name                       | Kleurweergave-index (CRI) | Lichtrendement (gespec.) (nom.) | Lichtstroom |
|---------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------|
| 8711500207517 | MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 87                        | 72 lm/W                         | 1.600 lm    |
| 8711500211491 | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 91                        | 77 lm/W                         | 3.000 lm    |

### Bedrijfs- en elektrische gegevens

| Order Code    | Full Product Name                       | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500207517 | MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 100 V           | 22,1 W          |

| Order Code    | Full Product Name                       | Spanning (nom.) | Energieverbruik |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 8711500211491 | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 96 V            | 39,1 W          |

### Keurmerken en classificaties

MASTERColour CDM-Tm Mini

| Order Code    | Full Product Name                       | Energieverbruik kWh/1.000 uur | Kwikhoud (Hg) (max.) | Kwikhoud (Hg) (nom.) |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 8711500207517 | MASTERC CDM-Tm Mini 20W/830 PGJ5 1CT/12 | 23 kWh                        | 2,4 mg               | 2,4 mg               |
| 8711500211491 | MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12 | 40 kWh                        | 2,7 mg               | 2,74 mg              |

