



# Nádherne žiarivé svetlo, mini dizajn

## MASTERColour CDM-Tm Mini

Miniatúrna jedнопólová vysokoúčinná keramická halogenidová výbojka poskytujúca iskrivo biele žiarivé svetlo

### Výhody

- Lúč iskrivo bieleho žiarivého svetla s vysokou intenzitou pre neodolateľný vzhľad tovaru
- Stabilná farba aj svetelný tok počas celej životnosti dodajú vášmu obchodu príťažlivý vzhľad v každom ročnom období
- Určené pre malé, menej viditeľné svietidlá

### Vlastnosti

- Iskrivo biele žiarivé svetlo
- Vynikajúce podanie farieb, neobyčajne kvalitná červená
- Vysoká účinnosť
- Stabilná farba svetla počas celej životnosti
- Miniatúrne rozmery

### Aplikácie

- Akcentačné osvetlenie a osvetlenie vitrín v obchodoch
- Všeobecné a dekoratívne interiérové osvetlenie
- Exteriérové osvetlenie priestranstiev

## MASTERCoulour CDM-Tm Mini

### Varovanie a ochrana


- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Používajte len s elektronickým predradníkom.
- Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).
- V prípade svetelného zdroja 20 W PGJ5 používajte jedine elektronický predradník HID PV mini PGJ5 20 W od spoločnosti Philips.
- V prípade svetelného zdroja 20 W PGJ5 používajte jedine elektronický predradník HID PV mini PGJ5 35 W od spoločnosti Philips.
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

### Versions



LPPR CDM-Tm 0001

### Rozmerový obrázok



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 35W/930 PGJ5						mm	
1CT/12							



## MASTERColour CDM-Tm Mini

