



Tuotekuvaus

MASTERColour CDM-TP

Avoimeen valaisimeen tarkoitettu keraaminen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Hyödyt

- Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja alhainen lämmöntuotto
- Muuttumaton valon väri koko eliniän
- Pitkä käyttöikä verrattuna hehku- ja halogeenilamppuihin
- Suhteellisen alhainen lämmön tuotto lisää asiakkaiden ja henkilökunnan viihtyvyyttä
- Kaikissa tyypeissä on UV-esto, joka vähentää värien haalistumisriskejä

Ominaisuudet

- Lämmin tai viileän valkoinen valo
- Värintoisto hyvä tai erittäin hyvä
- Lamppu soveltuu hyvin tehokkaisiin kohdevalaisimiin ja alasvaloihin
- Kaksois-UV-estolla varustetut kvartsivaipat ja kovalasinen ulkokupu

Käyttökohteet

- Myymälät ja näyteikkunat, toimistot ja julkiset rakennukset
- Jalankulkualueet ja ulkoalueiden valonheittinasennukset

Rajoitukset ja turvallisuus

- Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai sähkömagneettista ohjauslaitetta
- Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)
- On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsiin kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.


MASTERCoulour CDM-TP

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Mittapiirros



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

