



Szemet gyönyörködtető ragyogás, megbízható élettartam

MASTERColour CDM-TP

Védett, nagy hatékonyságú kisülésses lámpák tartósan stabil színmegjelenítéssel és tiszta, csillogó fénnel, nyitott lámpatestekhez

Előnyök

- Nagy hatékonyságának köszönhetően alacsony a lámpa üzemeltetési költsége és hőkibocsátása
- Állandó színhatás a teljes élettartam során
- Hosszú élettartam a hagyományos izzó- és halogénlámpákhoz képest
- A viszonylag alacsony hőkibocsátás növeli a vásárlók és a személyzet kényelmét.
- Mindegyik típus szűri az UV-sugárzást a fakulás csökkentése érdekében.

Szolgáltatások

- Ragyogó fehér fény
- Kiváló színminőség
- Remekül illik az erős (nagy intenzitású) szpotvilágításhoz és nagy belmagasságú helyiségek általános megvilágításához használt lámpatestekhez.
- Dupla UV-szűrő kvarc és kemény üvegből készült külső búra

Alkalmazás

- Üzletek és kirakatok, irodák és középületek
- Dekoratív kültéri világítás: fényárvilágítás és sétálóutcák világítása

MASTERColour CDM-TP

Figyelmeztetések és biztonság


- A lámpákhoz elektronikus vagy elektromágneses előtét használható.
- Az előtétnek élettartam-védelemmel kell rendelkeznie (IEC61167, IEC 62035).
- Nagyon valószínűtlen, hogy a lámpa összetörése hatással lenne az Ön egészségére. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, majd lehetőleg kesztyűben szedje össze a darabokat. A törött lámpát zárt műanyag zacskóban adja le újrahasznosításra a helyi hulladékudvarban. Ne használjon porszívót!

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Méretezett rajza



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

