



Produkt beskrivelse

MASTERColour CDM-TP

Rørformet (TP=Tubular Protected) utladningslampe med stabil farge gjennom levetiden og utstrålende lys

Fordeler

- Høy lampe-effektivitet resulterer i lave driftskostnader
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper
- Relativt liten varme-avgivelse øker komforten for kunder og betjening
- Alle typer har UV-blokkering for å redusere risikoen for bleking

Funksjoner

- Varm (3000K) eller hvit (4200K) farge
- Fargegjengivelse: god (3000K: $R_a > 80$) til ypperlig (4200K: $R_a > 90$)
- Høy stråleintensitet mulig takket være det lille aksialt monterte utladningsrøret
- Dobbel UV-blokkerende kvarts hylser og ytterkolbe av herdet glass
- Universell brennstilling

Søknad

- Butikker og butikkvinduer, kontorer og offentlige bygninger
- Dekorativt utendørs: flombelysning og gågater

Warnings and safety

- Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
- Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC61167, IEC 62035)
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


MASTERCoulour CDM-TP

Versions



LPPR CDM-TP PG12-2

Målskisse



Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TP 70W/830	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm
PG12-2 1CT/12						

